

KERN EOE 60K-2L



Moderne Paketwaage mit großer Plattform für einfaches und schnelles Wiegen in Büro, Produktion, Versand etc.



Wandhalterung	✓
Terminal Kabel-Länge	2 m

Display	
Displayart	LCD
Display Ziffernhöhe - Groß	25 mm
Display - Hinterleuchtung	ja

Funktionen	
Hold-Funktion	✓
Tierwägung / Zappelfilter	✓
Auto-Off (Batterie)	3 min
Tarierfunktion	manual (multi)
Unterflurwägung	Keine
Anzahl Tasten für Bedienung	4

Energieversorgung	
mitgeliefertes Netzteil	Netzteil
Netzteil-Art	Steckernetzteil
Eingangsspannung Netzteil / max. Strom	100 V - 240 V, 50 / 60 Hz
Eingangsspannung Gerät / max. Strom	9 V, 100 mA
Batterie	4×1.5 V AA
Batterie Betriebsdauer	100 h

Umgebungsbedingungen	
Luftfeuchte Umgebung (max)	80 %
Umgebungstemperatur (min)	5 °C
Umgebungstemperatur (max)	35 °C

Verpackung & Versand	
Abmessungen Verpackung	615×615×80 mm
Nettogewicht ca.	14 kg
Bruttogewicht ca.	16 kg
Lieferzeit Gesamt	1 d
Art des Versands	Paketdienst

Dienstleistungen (optional)	
DAkS-Kalibrierung Artikelnummer	963-129
Artikelnr. Justage auf Aufstellungsort	961-249
Artikel Konformitätszertifikat	969-517

Kategorie	
Marke	KERN
Produktkategorie	Industriewaagen
Produktgruppe	Plattformwaagen

Messsystem	
Wägesystem	Dehnungsmessstreifen
Wägebereich [Max]	60 kg
Ablesbarkeit (g)	20 g
Auflösung	3.000
Tarierbereich	60 kg
Reproduzierbarkeit	0,02 kg
Linearität	± 0,04 kg
außermittige Belastung bei 1/3 Max	0,1 kg
Empfohlenes Justiergewicht	40 kg (M2)
Einschwingzeit	2,5 s
Anwärmzeit	10 min
Justiermöglichkeiten	Justierung mit externem Gewicht

Eichtechnische Daten	
CE Zeichen	✓

Bauform	
Material Wägeplatte	Stahl, lackiert
Wägefläche (rechteckig)	550×550 mm
weighingAreaMkt	550×550 mm
Abmessungen Wägeplattform	550×550×58 mm
Material Gehäuse	Kunststoff
Abmessungen Gehäuse (B×T×H)	545×540×42 mm
Abmessungen Anzeigegerät (B×T×H)	235×114×51 mm

KERN EOE 60K-2L



Moderne Paketwaage mit großer Plattform für einfaches und schnelles Wiegen in Büro, Produktion, Versand etc.

Piktogramme

STANDARD



OPTION

