



Artikelnummer : 11547
Pendelleuchte Point 1 Flg. 248 POINT

* Höhenverstellbar :

Leuchtmittel 1

Anzahl : 1
Socket : LED
max.Watt : 11 W
Energieverbrauch : 13 kWh/1000h
Spannung : 220V - 240V
Lumen : 950 lm
Kelvin : 3000 K
Farbwiedergabe : 80 CRI

Materialausführung

Glas/Metall
 Weiß

Produktabmessungen

Breite : ↔ 250 mm
Höhe : ↑ 1500 mm
Tiefe : ↗ 250 mm
Durchmesser : Ø 250 mm

Technische Daten

Leuchtmittel : LED
Lebensdauer : 20000 H
Schaltzyklen : 15000 x ON/OFF
Betriebsspannung : 220V - 240V ~ 50Hz - 60Hz
Schutzklasse : I
IP Klassifikation : IP 20
 Diese Leuchte enthält eine Lichtquelle n der Energieeffizienzklasse : E

Händlerinformation

Warenzollnummer : 94051050000
EAN Code :



Verpackungsmaße und -gewicht

Breite : ↔ 315 mm
Höhe : ↑ 330 mm
Tiefe : ↗ 315 mm
Gewicht Netto : 1,47 kg
Gewicht Brutto : 1,82 kg