

Oberarm-Blutdruckmessgerät BU 512

Art.-Nr. 51162 | EAN 4015588 51162 2

- Präzise Blutdruckmessung am Oberarm
- Anzeige von unregelmäßigem Herzschlag
- Je 90 Speicherplätze für 2 Benutzer
- Leichte Lesbarkeit dank besonders großer Ziffern (bis zu 22 mm Höhe)



Funktion | Anwendung

- Präzise Blutdruckmessung am Oberarm
- Je 90 Speicherplätze für 2 Benutzer
- Anzeige von unregelmäßigem Herzschlag
- Leichte Lesbarkeit dank besonders großer Ziffern (bis zu 22 mm Höhe)
- Displayanzeige: Systole, Diastole, Puls, Datum, Uhrzeit
- Blutdruck-Klassifizierung - Einstufung der Messwerte durch Ampel-Farbskala
- Berechnung des Durchschnittswerts aller gespeicherten Werte
- Batteriebetrieb
- Oberarmmanschette für 22 - 36 cm Armumfang
- Zertifiziertes Medizinprodukt*

Technische Daten

- Größe: ca. 13 × 11 × 6 cm
- Gewicht: ca. 0,30 kg
- Messmethode: oszillometrisch
- Messbereich:
 - Blutdruck: 0-299 mmHg
 - Puls: 40-199 Schläge/Min.
- Batterien: 4 × 1,5 V (AAA)

*Zertifiziert nach MDD (Medizinprodukteverordnung)

Packungsinhalt

- Oberarm-Blutdruckmessgerät
- Manschette (22 - 36 cm)
- Batterien
- Aufbewahrungstasche
- Gebrauchsanweisung

Logistische Daten

Verkaufsverpackung

1 Stück | 16 × 8,5 × 13 cm | 0,6 kg

VPE

4 Stück | 34,8 × 16,4 × 13,4 cm | 2,5 kg