

# Datenblatt

## LED Arbeitsleuchte 80W „Optiline“ Art. 46346

- Gehäuse aus Spezialkunststoff mit klappbarem Standbügel
- Diffusorscheibe aus Polycarbonat
- Tragegriff
- 180 Einzel LED
- Mit Ein-/Ausschalter 3 Schaltstufen: 50% / 100% / Aus
- 2 Schutzkontaktsteckdose mit Klappdeckel IP54 auf der Rückseite
- mit 3 m Gummischlauchleitung H07RN-F 3G1,5 mit Schutzkontaktstecker
- Leuchtmittel nicht austauschbar
- IP54: staub- und spritzwassergeschützt



Abb. ähnlich



**Technische Daten:**  
230 V / 50Hz / 4000K  
Lichtleistung: 9200Lm (115Lm/W)  
Farbwiedergabeindex R<sub>a</sub>: CRI > 80  
Abstrahlwinkel: 100°  
Maße Strahler L/B/T: 470/100/375 mm  
Gewicht: ca.3,4 kg  
EAN: 4011160463464

