

Datenblatt

Mobiler 360° LED-Strahler 30W „Optiline“ Art. 46372

- mit 3 m Gummischlauchleitung H07RN-F 3G1,5 mit Schutzkontaktstecker
- 2 Schutzkontaktsteckdosen 230V/16A/IP54
- Ein-/Ausschalter
- Leuchtmittel nicht austauschbar
- Mit Standbeinen und Aufhängehaken
- Gehäuse aus ABS / Diffusor aus PC
- Schlagfestigkeit IK08
- IP54: staub- und spritzwassergeschützt



Abb. ähnlich



Technische Daten:

230 V / 50Hz / 4000K	
Lichtleistung:	3200Lm (106Lm/W)
Farbwiedergabeindex Ra:	CRI > 80
Abstrahlwinkel:	360°
Powerfaktor:	>0,95
Maße Strahler L/B/H:	240/210/227 mm
Gewicht:	ca. 2,1 kg
EAN:	4011160463723

