

DATENBLATT MÜLLER-LICHT International GmbH

Artikelnummer	404047
Barcode Box,Bli	4018412673275
Bezeichnung	tint LED-Panel Aris, white+color, 30x30
Hersteller	Müller-Licht
Warengruppe	LED-Panel-Leuchten
Zolltarifnummer	94051040900
Batteriedetails	
Anzahl	2
Typ	AAA
Typengruppe	Primär
Elektrische Daten	
Dimmbarkeit	nein
ERP Anwendungsbereich	Lichtquelle im umgebenen Produkt - kein Label
Elektrischer Leistungsfaktor	0,51
Energieeffizienzklasse enthaltenes Produkt	Lichtquelle mit EEK: G
Frequenz Nominalwert [Hz]	50
Gewichteter Verbrauch [kWh/1000h]	18
Lebensdauer Nominalwert [h]	25000
Leistungsaufnahme Maximalwert (2021-) [W]	14,38
Leistungsaufnahme Nominalwert [W]	18,00
Nom. Stromstärke [mA]	152
Spannung Nominalwert [V]	220-240
Innerbox	
Barcode 1	4018412673282
Stück	2
Leuchtendaten	
Enthält verbaute LED	ja
IP-Schutzart	20
Schutzklasse	II
Lichttechnische Daten	
Farbkonsistenz initial	6
Farbtemperatur [K]	6500
Farbwiedergabeeigenschaft Ra [Ra≥]	90
Flimmerfaktor	10,00
Halbwertswinkel [°]	120
Lichtausbeute Nominalwert [lm/W]	67
Lichtfarbe	tint white+color (1800-6500K+RGB)
Produktdaten	
Beleuchtungstechnologie (VO 2019/2015)	LED
Breite [mm]	295
Farblich abstimmbare Lichtquelle	ja
Gewicht [g]	1802,00

Höhe [mm]	59
Inverkehrbringer	Müller-Licht
LED-Anzahl	96
Länge [mm]	295
Marke	Müller-Licht
Modell (Technisch)	LED-Wand- und Deckenleuchte
Wendel/LED	2835SMD
Transportkarton	
Barcode 1	4018412673299
Stück	4
Umwelteigenschaften	
WEEE-Produkt	 ElektroG 
Zusatz	
Abmessung [mm]	295x59
Inhalt	1/BOX
Lichtbündelungsart	NDLS
Lichtstromhochleistungsquelle	nein
Manual	404043_404044_404045_404046_404047_Panel_tint-BDA_018.pdf;KE_404043_404044_404045_404046_404047_tint_LED_Panel_Aris_englisch.pdf
Modellgruppe	Panel-Leuchten
Stromversorgung	MLS