



## DATENBLATT MÜLLER-LICHT International GmbH

Artikelnummer	404045
Barcode Box,Bli	4018412673213
Bezeichnung	tint LED-Panel Aris, white+color, 60x60
Hersteller	Müller-Licht
Warengruppe	LED-Panel-Leuchten
Zolltarifnummer	94051040900
<b>Batteriedetails</b>	
Anzahl	2
Typ	AAA
Typengruppe	Primär
<b>Elektrische Daten</b>	
Dimmbarkeit	nein
ERP Anwendungsbereich	Lichtquelle im umgebenen Produkt - kein Label
Elektrischer Leistungsfaktor	1,01
Energieeffizienzklasse enthaltenes Produkt	Lichtquelle mit EEK: G
Frequenz Nominalwert <b>[Hz]</b>	50
Gewichteter Verbrauch <b>[kWh/1000h]</b>	36
Lebensdauer Nominalwert <b>[h]</b>	25000
Leistungsaufnahme Maximalwert (2021-) <b>[W]</b>	24,81
Leistungsaufnahme Nominalwert <b>[W]</b>	36,00
Nom. Stromstärke <b>[mA]</b>	155
Spannung Nominalwert <b>[V]</b>	220-240
<b>Innerbox</b>	
Barcode 1	4018412673220
Stück	2
<b>Leuchtendaten</b>	
Enthält verbaute LED	ja
IP-Schutzart	20
Schutzklasse	II
<b>Lichttechnische Daten</b>	
Farbkonsistenz initial	6
Farbtemperatur <b>[K]</b>	6500
Farbwiedergabeeigenschaft Ra <b>[Ra≥]</b>	90
Flimmerfaktor	10,00
Halbwertswinkel <b>[°]</b>	120
Lichtausbeute Nominalwert <b>[lm/W]</b>	61
Lichtfarbe	tint white+color (1800-6500K+RGB)
<b>Produktdaten</b>	
Beleuchtungstechnologie (VO 2019/2015)	LED
Breite <b>[mm]</b>	595
Farblich abstimmbare Lichtquelle	ja
Gewicht <b>[g]</b>	5694,00

Höhe [mm]	59
Inverkehrbringer	Müller-Licht
LED-Anzahl	408
Länge [mm]	595
Marke	Müller-Licht
Modell (Technisch)	LED-Wand- und Deckenleuchte
Wendel/LED	2835SMD
<b>Transportkarton</b>	
Barcode 1	4018412673237
Stück	4
<b>Umwelteigenschaften</b>	
WEEE-Produkt	 ElektroG 
<b>Zusatz</b>	
Abmessung [mm]	595x59
Inhalt	1/BOX
Lichtbündelungsart	NDLS
Lichtstromhochleistungsquelle	nein
Manual	404043_404044_404045_404046_404047_Panel_tint-BDA_018.pdf;KE_404043_404044_404045_404046_404047_tint_LED_Panel_Aris_englisch.pdf
Modellgruppe	Panel-Leuchten
Stromversorgung	MLS