

DATENBLATT MÜLLER-LICHT International GmbH

Artikelnummer	404063
Barcode Box,Bli	4018412679796
Bezeichnung	tint Deckenleuchte Kea white+color, 52 cm
ERP_Status	6
Hersteller	Müller-Licht
Warengruppe	LED-Wand- und Deckenleuchten
Batteriedetails	
Anzahl	2
Typ	AAA
Typengruppe	Primär
Elektrische Daten	
Bereitschaftsleistung Gesamt	0,50
Dimmbarkeit	nein
ERP Anwendungsbereich	Lichtquelle im umgebenen Produkt - kein Label
Elektrischer Leistungsfaktor	0,46
Frequenz Nominalwert [Hz]	50
Gewichteter Verbrauch [kWh/1000h]	30
Lebensdauer Nominalwert [h]	15000
Leistungsaufnahme Bereitschaftszustand (2021-)	0,50
Leistungsaufnahme Maximalwert (2021-) [W]	30,88
Leistungsaufnahme Nominalwert [W]	30,00
Leistungsaufnahme vernetzter Bereitschaftszustand (2021-) [W]	0,50
Nom. Stromstärke [mA]	208
Spannung Nominalwert [V]	220-240
Stromart	AC
Verschiebungsfaktor (cos φ)	0,90
Innerbox	
Barcode 1	4018412679819
Stück	2
Leuchtendaten	
Enthält verbaute LED	ja
Lichttechnische Daten	
Farbkonsistenz initial	6
Farbtemperatur [K]	4000
Farbwiedergabeeigenschaft Ra [Ra≥]	80
Flimmerfaktor	1,00
Halbwertswinkel [°]	120
Lichtausbeute Nominalwert [lm/W]	97
Lichtfarbe	tint white+color (1800-6500K+RGB)
Spezialartikel	nein
Stroboskopeffekt	0,4
Produktdaten	

Beleuchtungstechnologie (VO 2019/2015)	LED
Breite [mm]	515
Farblich abstimmbare Lichtquelle	ja
Feuchteempfindlich	ja
Gewicht [g]	1600,00
Höhe [mm]	94
Inverkehrbringer	Müller-Licht
LED-Anzahl	110
Länge [mm]	515
Marke	Müller-Licht
Vernetzte Lichtquelle	ja
Transportkarton	
Barcode 1	4018412679802
Stück	4
Umwelteigenschaften	
WEEE-Produkt	 ElektroG 
Zusatz	
Abmessung [mm]	515x94
Inhalt	1/BOX
Lichtbündelungsart	NDLS
Lichtstromhochleistungsquelle	nein
Manual	404062_404063_Deckenleuchte_Kea_tint_BDA_003_oB.pdf
Modellgruppe	Wand- und Deckenleuchten
Stromversorgung	MLS