

Arenti INDOOR1 2K 3 MP Ultra HD Überwachungskamera

EAN: 6972055681258

Schlankes und atemberaubendes Design aus Italien

Dunkelgrauer Metallrahmen, schwarzes Gehäuse und das sind elegant, stabil und bringen ein einzigartiges Gefühl für Technologie und High-End. Aluminiumlegierungsmaterial mit eloxierter Aluminiumtechnologie, um ein perfektes Gleichgewicht zwischen geringem Gewicht und solider Robustheit zu erreichen.



2K / 3 MP HD-Auflösung & Nachtsicht

2K / 3 MP Ultra HD / 25 fps (max.) Auflösung, kombiniert mit verbesserter Nachtsichttechnologie, sorgen Tag und Nacht für ein klares und gestochen scharfes Video-Erlebnis.

KI-gestützte Erkennung von menschlichen Bewegungen und Geräuschen

Ausgestattet mit einem fortschrittlichen Bewegungs- und Tonerkennungsalgorithmus und einem Geräuschsensor sendet die INDOOR1 eine Benachrichtigung, sobald ungewöhnliche Bewegungen oder Geräusche erkannt werden. Die Empfindlichkeit der KI-gestützten menschlichen Bewegungserkennung kann angepasst werden, um falsche Erkennung durch Käfer oder kleine Tiere zu reduzieren, sodass Sie sich nur auf das Wesentliche konzentrieren können.

Anpassbare Erkennungszone

Auf diese Weise können Sie die Bereiche anpassen, in denen die Kamera Bewegungen erkennt. Stellen Sie den Alarmbereich so ein, dass er zu Ihrem Überwachungsobjekt passt, damit Sie nur die Warnungen erhalten, die Ihnen wichtig sind.

Geo-Fencing-Schutz

Die INDOOR1-Kamera kann die Aufnahme auch automatisch stoppen, während Sie dasselbe WLAN mit Ihrem Smartphone verwenden, sodass sich die Kamera zu Hause im Ruhemodus schalten kann. Die Standby-Zeit der Kameras kann individuell angepasst werden. Sie können die INDOOR1 auch sofort mit einem Klick ausschalten.

Vollduplex-Zwei-Wege-Audio

Das eingebaute Mikrofon sowie der eingebaute Lautsprecher bieten Ihnen jederzeit und überall eine reibungslose Kommunikation mit Ihren Lieben.

Extra langes 60-180 Sekunden Video

Die INDOOR1-Kamera kann automatisch einen Videoclip von 60 bis 180 Sekunden aufnehmen, was länger ist als bei vielen anderen Kameras auf dem Markt, sodass Sie das gesamte Ereignis sehen, wenn eine Bewegung erkannt wird.

Funktioniert mit Alexa und Google Assistant

Bildschirmbasierte Alexa- oder Google Chromecast-Geräte können Ihre Haustür, das Kinderzimmer, das Haustierzimmer oder einen anderen Ort anzeigen.

AWS Cloud Server und SD-Kartenspeicher

Nutzen Sie eine 3-monatige kostenlose Testversion des Cloud-Speichers basierend auf dem AWS-verschlüsselten Server ohne zusätzliche Kosten. Die Arenti INDOOR1 kann automatisch einen Ereignisvideoclip aufzeichnen, wenn eine Bewegung oder ein Ton erkannt wird, und Ihr Video für 72 Stunden lang sicher in die Cloud hochladen, wenn der Cloud-Speicherdienst aktiviert ist. Außerdem ist die Kamera mit FAT32 formatierten microSD-Karten (separat erhältlich) bis zu 256 GB Kapazität kompatibel.

Hauptmerkmale

- 2K 3 MP Ultra HD Auflösung
- Geräuscherkennung
- KI für menschliche Bewegungserkennung
- Anpassbare Erkennungszone
- Vollduplex-Zwei-Wege-Audio
- SD-Kartenspeicher (bis zu 256 GB)
- Geo-Fencing
- Verbesserte Nachtsicht
- 180 Sekunden Ereignis-Videoaufzeichnung
- Funktioniert mit Google Assistant und Alexa

Technische Daten

Bildsensor	1/2,7" CMOS
Effektive Bildpunkte	2304 (H) * 1296 (V)
Auflösung	3 Megapixel
Verschluss	1/25~1/100.000 s
Objektiv	3,6 mm F2.0,120°
Mindestbeleuchtungsstärke	Farbe: 0,01 Lux@F1.2; Schwarz/Weiß: 0.001 Lux@F1.2
IR	Hochleistungs-LEDs mit ICR
Nachtsicht	bis 10 m
Tag Nacht	Auto (ICR) / Farbe / Schwarzweiß
WDR	DDR
Bildrate	1-25 pro Sekunde
Kompression	H.264
Bitrate	32 Kbit/s ~ 2 Mbit/s
Bildeinstellungen	UHD / HD / SD; Unterstützung Spiegeln
Audio	2-Wege-Audio, integriertes Mikrofon und Lautsprecher
Alarmauslösung	Intelligente Bewegungserkennung und Geräuscherkennung
Kommunikationsprotokoll	HTTP, DHCP, DNS, TCP/IP, RTSP
WLAN-Standard	2,4 GHz- 2,4835 GHz, WLAN (IEEE802.11b/g/n)
WLAN-Verschlüsselung	WPA-PSK/WPA2-PSK
Bandbreite	20/40 MHz
Betriebssysteme	iOS 8 oder höher, Android 4.2 oder höher
Sicherheit	Benutzerauthentifizierung, AES-128, SSL
Betriebstemperatur	-20 °C bis 50 °C
Energieversorgung	DC 5 V / 1 A
Verbrauch	2,5 W max.
Speicherung	microSD-Karte (max. 256 GB), Cloud-Speicher
Maße	57 x 60 x 105 mm
Nettogewicht	74g

Lieferumfang

- Arenti INDOOR1 Überwachungskamera
- Netzadapter
- USB-Kabel
- Kurzanleitung
- Aufkleber