



Mikrowelle:

- Mikrowelle 700 W
- 900 W Grill
- 17 l Garraum
- 5 Leistungsstufen
inkl. Auftaustufe
- Grillstufe
- 3 Kombi-Programme
- 30 Min. Timer
- akustisches Endsignal
- Glasdreheller

Sonstiges:

Abmessungen Garraum (B x H x T):
30,1 x 17,2 x 31,1 cm
Netzkabellänge ca. 86 cm
runder Grillrost enthalten

Tipfehler, Design- und technische Änderungen vorbehalten

Farbe	Artikel Nr.	EAN	Maße (B / H / T in cm)		Gewicht		VE
Schwarz	431002	9004489109200	Gerät:	45 x 24 x 36,7 cm	Netto:	10,68 kg	1
			Karton:	46,6 x 26,8 x 39,5 cm	Brutto:	11,6 kg	