



CG 10-125

Compact-Winkelschleifer Ø 125 mm

Handlicher 1 000 W Compact-Winkelschleifer für Entgrat-, Schleif- und Trennarbeiten.

Bestellnummer: 7 222 79 60 00 0



FEIN Vorteile

- > Robuster Motor für den täglichen Einsatz.
- > Kompakt und handlich in der Anwendung dank schmalem Motorgehäuse.
- > Getriebekopf ist um 90° drehbar für eine hohe Anwendungsvielfalt.
- > Hohe Überlastfähigkeit dank direkter Motorkühlung.
- > Schneller, werkzeugloser Wechsel von Schleifmitteln: Schnellspannmutter als Standard im Lieferumfang enthalten.
- > Schneller Arbeitsfortschritt durch leistungsstarken Motor.
- > Mehr Sicherheit durch integrierten Wiederanlaufschutz.

Lieferumfang

- ✓ 1 Schutzhaube
- ✓ 1 werkzeuglose Schnellspannmutter
- ✓ 1 Handgriff
- ✓ 1 Schlüssel

Ausstattung

- ✓ Sanftanlauf
- ✓ Wiederanlaufschutz

Anwendung

Schruppen



Entgraten



Trennen





Bürsten



- ★ geeignet
- ★★ sehr gut geeignet



Technische Daten

ALLGEMEINE TECHNISCHE DATEN

Nennaufnahme	1 000 W
Leistungsabgabe	630 W
Leerlaufdrehzahl	11 000 1/min
Flansche	M 14
Schleifscheibe Ø	125 mm
Elast. Schleifteller Ø	125 mm
Kabel mit Stecker	4 m
Gewicht nach EPTA	2,10 kg

VIBRATIONS- UND SCHALLEMISSIONSWERTE

Schalldruckpegel LpA	91 dB
Messunsicherheit des Messwertes KpA	3 dB
Schallleistungspegel LWA	102 dB
Messunsicherheit des Messwertes KWA	3 dB
Vibrationswert 1 ahv 3-Weg	8,5 m/s ²
Vibrationswert 2 ahv 3-Weg	3 m/s ²
Messunsicherheit des Messwertes Ka	1,5 m/s ²



Anwendungsbeispiele



