



## CG 13-125 V

### Compact-Winkelschleifer Ø 125 mm

Handlicher 1 300 W Compact-Winkelschleifer mit variabler Drehzahl für effektive Schleif- und Trennarbeiten.

Bestellnummer: 7 222 80 60 00 0



#### FEIN Vorteile

- > Robuster Motor für den täglichen Einsatz.
- > Langlebig dank Überlastschutz und langer Kohlebürstenstandzeit.
- > Flexible Anwendungsmöglichkeiten aufgrund variabler Drehzahl.
- > Umfangreicher Anwenderschutz durch Rückschlagüberwachung, Wiederanlaufschutz, Sanftanlauf und Anti-Vibrationshandgriff.
- > Getriebekopf ist um 90° drehbar für eine hohe Anwendungsvielfalt.
- > Schneller, werkzeugloser Wechsel von Schleifmitteln: Schnellspannmutter als Standard im Lieferumfang enthalten.
- > Schneller Arbeitsfortschritt durch leistungsstarken Motor.
- > Hohe Überlastfähigkeit dank direkter Motorkühlung.
- > Industriekabel H07, 4m Länge.

#### Lieferumfang

- ✓ 1 Schutzhaube
- ✓ 1 Schlüssel
- ✓ 1 werkzeuglose Schnellspannmutter
- ✓ 1 Anti-Vibrationshandgriff

#### Ausstattung

- ✓ Sanftanlauf
- ✓ Elektronischer Überlastschutz
- ✓ Wiederanlaufschutz
- ✓ Elektronische Drehzahlvorwahl
- ✓ Blockierüberwachung
- ✓ Rückschlagkontrolle

#### Anwendung

Schruppen



Entgraten





Trennen	★
Bürsten	★
Satinieren	★★
Polieren	★★

★ geeignet

★★ sehr gut geeignet



## Technische Daten

### ALLGEMEINE TECHNISCHE DATEN

Nennaufnahme	1 300 W
Leistungsabgabe	700 W
Leerlaufdrehzahl	2 800 - 11 500 1/min
Flansche	M 14
Schleifscheibe Ø	125 mm
Elast. Schleifteller Ø	125 mm
Kabel mit Stecker	4 m
Gewicht nach EPTA	2,30 kg

### VIBRATIONS- UND SCHALLEMISSIONSWERTE

Schalldruckpegel LpA	91 dB
Messunsicherheit des Messwertes KpA	3 dB
Schallleistungspegel LWA	102 dB
Messunsicherheit des Messwertes KWA	3 dB
Vibrationswert 1 ahv 3-Weg	6 m/s <sup>2</sup>
Vibrationswert 2 ahv 3-Weg	2 m/s <sup>2</sup>
Messunsicherheit des Messwertes Ka	1,5 m/s <sup>2</sup>

### Anwendungsbeispiele

