



Artikelliste EFOY Consumer

- Neue EFOY 80 / 150
- EFOY Batterien
- EFOY COMFORT


Gültig ab: 25.11.20

Gültig in Europa

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

EFOY Brennstoffzellen

Brennstoffzelle: automatisches Ladegerät für 12 V und 24 V Batterien (Blei-Säure-Batterie, Blei-Gel, AGM und LiFePO4 Batterien)

	Artikel	Artikelbeschreibung	Artikelnummer
	EFOY 80 BT	Max. Ausgangsleistung: 40 W Abmessungen (L x B x H): 448 x 198 x 275 mm Gewicht: 6,5 kg <u>Inklusive BT Zubehör-Set</u>	158 000 002
	EFOY 150 BT	Max. Ausgangsleistung: 75 W Abmessungen (L x B x H): 448 x 198 x 275 mm Gewicht: 6,9 kg <u>Inklusive BT Zubehör-Set</u>	158 000 022
Zubehör-Set	BT Zubehör-Set	Inhalt siehe unten	158 003 002

Inhalt BT Zubehör-Set:





					
EFOY Bluetooth Adapter BT2	Riemenbügel	Service Fluid	Tankpatronenhalter	Gurt für Tankpatronenhalter	Außenblende
					
Abwärmerohr	Abwärmebogen	Ladekabel CL5 mit Sicherungen	Isolierter Abgasschlauch	Bedienungsanleitung	

EFOY Lithium Batterien

Batterie: 12 V LiFePO4-Batterie, Verwendung einzeln oder in Kombination mit einer EFOY Brennstoffzelle möglich


	Artikel	Artikelbeschreibung	Artikelnummer
	EFOY Li 70 12 V	Nennkapazität: 70 Ah / Nennspannung: 12.8 V Technologie: LiFePO4 Abmessungen (L x D x H): 269 x 175 x 190 mm Gewicht: 11,8 kg <u>Inklusive EFOY Li Batterien Zubehör-Set</u>	155 000 030
	EFOY Li 105 12 V	Nennkapazität: 105 Ah / Nennspannung: 12.8 V Technologie: LiFePO4 Abmessungen (L x B x H): 368 x 175 x 190 mm Gewicht: 16,3 kg <u>Inklusive EFOY Li Batterien Zubehör-Set</u>	155 000 031

Inhalt: EFOY Li Batterien Zubehör-Set:

			
Batterie Aktivator	Batterie Klemmenadapter M8	Dichtstopfen RJ12	Bedienungsanleitung

EFOY COMFORT Brennstoffzellen


Automatisches Ladegerät für 12 V Blei-Akkumulatoren (Blei-Säure, Blei-Gel oder AGM)

	Artikel	Artikelbeschreibung	Artikelnummer
	EFOY COMFORT 80i SET	Max. Ladekapazität: 960 Wh/Tag ; 80 Ah/Tag Abmessung (L x B x H): 44,3 x 20,2 x 28,8 cm Gewicht: 7,1 kg <u>Inklusive EFOY COMFORT Zubehör-Set</u>	151 000 210
	EFOY COMFORT 140i SET	Max. Ladekapazität: 1728 Wh/Tag ; 144 Ah/Tag Abmessung (L x B x H): 44,3 x 20,2 x 28,8 cm Gewicht: 7,8 kg <u>Inklusive EFOY COMFORT Zubehör-Set</u>	151 000 211
	EFOY COMFORT 210i SET	Max. Ladekapazität: 2520 Wh/Tag ; 210 Ah/Tag Abmessung (L x B x H): 44,3 x 20,2 x 28,8 cm Gewicht: 8,5 kg <u>Inklusive EFOY COMFORT Zubehör-Set</u>	151 000 212

Inhalt EFOY COMFORT Zubehör-Set:



Bedienpanel Weiß mit Aufputzdose und Datenkabel DL2



Montageplatte



Tankpatronenhalter



Befestigungsgut



Gurt für Tankpatronenhalter



Service Fluid



Abwärmerohr



Abwärmebogen, Außenblende, Abwärmeflansch, Schraubensatz



Ladekabel CL4






Isolierter Abaasschlauch






Bedienungsanleitung




EFOY Tankpatronen und Service Fluid










	Artikel	Artikelbeschreibung	Artikelnummer
	Tankpatrone M5*	Inhalt: 5 l (Kapazität: 5,6 kWh). Abmessungen (L x B x H): 19,0 x 14,5 x 28,3 cm Packungseinheit: 2 Tankpatronen * nicht in allen Ländern verfügbar	150 905 006
	Tankpatrone M10	Inhalt: 10 l (Kapazität: 11,1 kWh). Abmessungen (L x B x H): 23,0 x 19,3 x 31,8 cm Packungseinheit: 2 Tankpatronen	150 905 008
	Service Fluid	Inhalt: 100 ml	150 903 001

5 Jahre Garantiezertifikat


	Artikel	Artikelbeschreibung	Artikelnummer
	5 Jahre Garantiezertifikat EFOY 80	Zertifikat für 5 Jahre Garantie für die EFOY 80	158 901 011
	5 Jahre Garantiezertifikat EFOY 150	Zertifikat für 5 Jahre Garantie für die EFOY 150	158 901 012
	5 Jahre Garantiezertifikat EFOY COMFORT	Zertifikat für 5 Jahre Garantie für die EFOY COMFORT	151 901 088









Original EFOY- Zubehör

	Artikel	Artikelbeschreibung	EFOY 80 / 150	EFOY Batterie	EFOY COMFORT	Artikelnummer
	EFOY Bluetooth Adapter BT2 Set	Adapter zur Steuerung der EFOY 80 bzw. EFOY 150 Brennstoffzelle und der EFOY Batterien mit der kostenlosen EFOY App <u>Artikel beinhaltet:</u> - Bluetooth Adapter mit Kabel - Kurzanleitung	x	x		158 000 190
	EFOY Bluetooth Adapter BT1 Set	Adapter zur Steuerung der EFOY COMFORT mit der kostenlosen EFOY App <u>Artikel beinhaltet:</u> - Bluetooth Adapter mit Kabel - Kurzanleitung			x	151 000 193
	Bedienpanel OP3 Set	Bedienpanel für die EFOY 80 bzw. EFOY 150 Brennstoffzelle 4.3 " TFT Display mit Datenkabel (3 Meter)	x			158 077 003

	Artikel	Artikelbeschreibung	EFOY 80 / 150	EFOY Batterie	EFOY COMFORT	Artikelnummer
	Bedienpanel EFOY COMFORT OP2 mit Datenkabel	Das Bedienpanel für die EFOY COMFORT <u>Artikel beinhaltet:</u> - Weißer Rahmen - Aufputzdose - Datenkabel DL2 (10 Meter) - Bohrschablone			x	151 077 053
	Bedienpanel EFOY COMFORT OP2 mit Datenkabel Schwarz	Schwarzes Bedienpanel für die EFOY COMFORT <u>Artikel beinhaltet:</u> - Schwarzer Rahmen - Aufputzdose - Datenkabel DL2 (10 Meter) - Bohrschablone			x	151 077 057
	Rahmen Weiß für Bedienpanel EFOY COMFORT OP2	Weißer Rahmen für das Bedienpanel EFOY COMFORT.			x	151 077 045
	Rahmen Schwarz für Bedienpanel EFOY COMFORT OP2	Schwarzer Rahmen für das Bedienpanel EFOY COMFORT.			x	151 077 051
	Aufputzdose Bedienpanel EFOY COMFORT Weiß	Weißer Aufputzdose für das Bedienpanel EFOY COMFORT. <u>Artikel beinhaltet:</u> - Montageschrauben für die Aufputzdose			x	151 077 054
	Aufputzdose Bedienpanel EFOY COMFORT Schwarz	Schwarze Aufputzdose für das Bedienpanel EFOY COMFORT. <u>Artikel beinhaltet:</u> - Montageschrauben für die Aufputzdose			x	151 077 055
	Montageplatte MP3 Set	Montageplatte für die EFOY 80 bzw. EFOY 150 Brennstoffzelle	x			158 908 007
	Montageplatte EFOY COMFORT	Montageplatte für die EFOY COMFORT.			x	151 908 020
	Befestigungsgurt EFOY COMFORT	Gurt für die Montage der EFOY COMFORT auf die Montageplatte.			x	151 908 022




	Artikel	Artikelbeschreibung	EFOY 80 / 150	EFOY Batterie	EFOY COMFORT	Artikelnummer
	Riemenbügel	Riemenbügel zur Montage der EFOY 80 bzw. EFOY 150 Brennstoffzelle (empfohlene Anzahl zur Montage: 2 Stück)	x			158 908 002
	Tankpatronenhalter	Tankpatronenhalter für die M5 und M10 Tankpatronen.	x	x		151 905 021
	Gurt für Tankpatronenhalter	Gurt für den Tankpatronenhalter	x	x		151 908 003
	Abwärmebogen OH3	Durchmesser: 10 cm	x			158 903 001
	Abwärmerohr OT3	Rohr zur Montage des Abwärmebogens OH3 Länge: 20 bis 40 cm Durchmesser: 10 cm	x	x		158 903 002
	Außenblende	Durchmesser : 10 cm	x	x		151 903 013
	Abgasisolierschlauch-einheit	Länge: 1,2 m	x	x		151 904 003
	Abwärmeführung Set EFOY COMFORT	<u>Artikel beinhaltet:</u> - Abwärmerohr - Abwärmeflansch EFOY COMFORT - Außenblende - Abwärmebogen - Schrauben Set EFOY COMFORT			x	151 903 027
	Abwärmeflansch EFOY COMFORT	<u>Artikel beinhaltet:</u> Schrauben Set EFOY COMFORT			x	151 903 030
	Abwärmebogen EFOY COMFORT	<u>Artikel beinhaltet:</u> Schrauben Set EFOY COMFORT			x	151 903 029
	Abwärmerohr	Länge: 51 bis 125 cm; Durchmesser: 10 cm			x	151 904 001

	Artikel	Artikelbeschreibung	EFOY 80 / 150	EFOY Batterie	EFOY COMFORT	Artikelnummer
	Ladekabel CL5	Ladekabel zur Verbindung der EFOY 80 bzw. EFOY 150 Brennstoffzelle mit der Batterie (Länge 3m) <u>Artikel beinhaltet:</u> Anschlusskabel zur Brennstoffzelle (3 m) Sicherungsset Power	x			158 906 018
	Anschlusskabel (CL5) Brennstoffzelle	Ladekabel zur Verbindung der EFOY 80 bzw. EFOY 150 mit der Batterie (Länge 3m)	x			158 906 001
	Sicherungsset Sense	Sicherungshalter mit 2 A Sicherung und Flachsteckern	x			158 906 013
	Sicherungsset Power	Sicherungshalter mit 20 A Sicherung und Flachsteckern und Fixierungshalter für die Sicherungen Sense und Power	x			158 906 012
	Ladekabel CL4	Ladekabel zur Verbindung der EFOY COMFORT mit der Batterie. <u>Artikel beinhaltet:</u> Anschlusskabel zur Brennstoffzelle (1 m) Ladekabel „Sense“ inkl. Sicherung 2 A Ladekabel „Power“ inkl. Sicherung 15 A			x	151 906 034
	Anschlusskabel (CL4) Brennstoffzelle	Anschlussladekabel von der Brennstoffzelle zu den Ladekabeln; Länge: 1 m			x	151 906 004
	Kabel mit Batteriesicherung 2A Sense	Ladekabel „Sense“ mit 2 A Sicherung; Länge: 50 cm			x	151 906 007
	Kabel mit Batteriesicherung 15A Power	Ladekabel „Power“ mit 15 A Sicherung; Länge: 50 cm			x	151 906 024
	Verlängerungskabel Powerleitung 8m	Verlängerungskabel für die Powerleitung; Länge: 8 m			x	151 906 006
	Verlängerungskabel Senseleitung 8m	Verlängerungskabel für die Senseleitung; Länge: 8 m			x	151 906 005

	Artikel	Artikelbeschreibung	EFOY 80 / 150	EFOY Batterie	EFOY COMFORT	Artikelnummer
	Connecting Kit RJ12 3 Meter	Connecting Kit zur Verbindung der EFOY 80 bzw. EFOY 150 mit der Batterie EFOY Li 70 bzw. EFOY Li 105 <u>Artikel beinhaltet:</u> Datenkabel RJ12 3 Meter, Port Doubler RJ12 und SFC Bus End Stück		x		155 906 008
	Connecting Kit RJ12 10 Meter	Connecting Kit zur Verbindung der EFOY 80 bzw. EFOY 150 mit der Batterie EFOY Li 70 bzw. EFOY Li 105 <u>Artikel beinhaltet:</u> Datenkabel RJ12 10 Meter, Port Doubler RJ12 und SFC Bus End Stück		x		155 906 009
	Datenkabel RJ12 1 Meter	Datenkabel zur Verbindung der EFOY 80 bzw. EFOY 150 mit der Batterie EFOY Li 70 bzw. EFOY Li 105 oder zur Verbindung der EFOY 80 bzw. EFOY 150 mit dem Bedienpanel OP3	x	x		158 906 002
	Datenkabel RJ12 3 Meter	Datenkabel zur Verbindung der EFOY 80 bzw. EFOY 150 mit der Batterie EFOY Li 70 bzw. EFOY Li 105 oder zur Verbindung der EFOY 80 bzw. EFOY 150 mit dem Bedienpanel OP3	x	x		158 906 007
	Datenkabel RJ12 10 Meter	Datenkabel zur Verbindung der EFOY 80 bzw. EFOY 150 mit der Batterie EFOY Li 70 bzw. EFOY Li 105 oder zur Verbindung der EFOY 80 bzw. EFOY 150 mit dem Bedienpanel OP3	x	x		158 906 021
	Datenkabel DL2	Datenkabel DL2 für das Bedienpanel EFOY COMFORT und die Fernbedienung RC1 Länge: 10 m			x	151 075 033
	Port Doubler RJ12- 2*1,1	Adapter zur gleichzeitigen Verwendung des Bluetooth Adapters BT2 und des Bedienpanels OP3 an der EFOY Li Batterie	x	x		158 906 009
	Interface Adapter IA1	Adapter zur Verbindung des Geräts mit einem PC über eine serielle COM-Schnittstelle			x	151 075 011
	USB-R232 Adapter	Adapter zur Verbindung des Interface Adapters mit einem PC über eine USB-			x	151 906 018

		Schnittstelle. Standardadapter USB nach seriell			
	Bedienungsanleitung EFOY 80 bzw. EFOY 150	Bedienungsanleitung in sechs Sprachen: DE, EN, FR, IT, ES, NL, SV, NO, DK, FI Auch online verfügbar unter: https://www.my-efoy.com/service/downloads/	x		158 901 002
	Bedienungsanleitung EFOY COMFORT	Bedienungsanleitung in sechs Sprachen: DE, EN, FR, IT, ES, NL Auch online verfügbar unter: https://www.my-efoy.com/service/downloads/		x	151 901 096
	Bedienungsanleitung EFOY COMFORT SCAN	Bedienungsanleitung in vier Sprachen: SV, NO, DK, FI Auch online verfügbar unter: https://www.my-efoy.com/service/downloads/		x	151 901 126

EFOY Lithium Batterie Zubehör

	Artikel	Artikelbeschreibung	EFOY 80 / 150	EFOY Batterie	EFOY COMFORT	Artikelnummer
	Batterie Activator	Bring die Batterie aus dem Ruhemodus in den Betriebsmodus "Aktiv".		x		158 906 017
	Batterie Klemmen Adapter M8	Klemmen Adapter um Krokodil Klemmen an die Batterie anzuschließen		x		155 908 001
	Dichtstopfen RJ12	Dichtstopfen um die RJ12 Buchsen der Batterie zu schützen		x		155 908 002
	Bedienungsanleitung EFOY Li Batterien	Bedienungsanleitung in zehn Sprachen: DE, EN, FR, IT, ES, NL, SV, NO, DK, FI Auch online verfügbar unter: https://www.my-efoy.com/service/downloads/		x		155 901 003