

Steckdosenleiste

00133758 Steckdosenleiste, 5-fach, USB-C/USB-A-Buchse, PD/Quick Charge™ max. 18W, WS



Highlighttext:

- zum Anschluss von bis zu sieben elektrischen Verbrauchern über fünf Schutzkontakt-Steckdosen und zwei USB-Ausgänge
- unterstützt die Power-Delivery- und Quick Charge™ 2.0/3.0-Technologie, dies garantiert extrem schnelles Aufladen, schneller als mit herkömmlichen Ladetechnologien
- garantierte maximale Ladegeschwindigkeit mit einer auf das Gerät optimierten Ladung
- optimierter Ladevorgang schont den Akku und verlängert damit die Lebensdauer
- angeschlossene Geräte werden automatisch erkannt und optimal geladen
- 5 Schutzkontakt-Steckdosen
- Steckdoseneinsätze um 45° gedreht
- 2 integrierte USB-Ladebuchsen: 1x USB-A und 1x USB-C
- ideal geeignet für alle Geräte, welche über USB geladen werden, z.B. Tablet, Smartphone, Power Pack, Konsole
- intelligentes und sicheres Laden inkl. Kurzschluss-Schutz
- abwärtskompatibel mit allen Versionen der Power-Delivery- und Quick Charge™ 3.0-Technologie
- platzsparender und formschöner Flachstecker
- mit unbeleuchtetem 2-poligen Schalter: Unbeleuchteter Schalter spart (bis zu 2-3 kWh) Energie und stört nicht im Dunkeln
- mit erhöhtem Berührungsschutz, um unbeabsichtigten Kontakt zu vermeiden

Verbraucherhinweis:

Ob Ihr Endgerät PD (Power Delivery)- oder Quick Charge™ 2.0/3.0-fähig ist, entnehmen Sie bitte der Produktinformation oder Bedienungsanleitung des Endgerätes oder wenden sich an den Hersteller.

Technische Eigenschaften:

- Farbe: Weiß
- Farbton: Weiß
- Produktbereich: Küche & Haushalt
- Anzahl USB-Anschlüsse: 2
- Betriebsspannung: 230 V
- Kabeltyp: H05VV-F3G1,5
- Max. Anschlussleistung: 3680 W
- Netzspezifikation: 16 A
- Aderanzahl: 3
- Anzahl Steckdosen: 5
- Funktion: Schalter
- Material: Kunststoff
- Adernquerschnitt: 1,5 mm²
- Kabellänge: 1,4 m
- Ladestrom: 3000 mA

Lieferumfang:

- 1 Steckdosenleiste
- 1 Bedienungsanleitung

Steckdosenleiste

00133758 Steckdosenleiste, 5-fach, USB-C/USB-A-Buchse, PD/Quick Charge™ max. 18W, WS

 4 047443 468536	Marke	Art.Nr.	VE	MB	Menge
	<i>hama</i>	00133758	25	1	1