

Produktdatenblatt



Angaben

Daten

Artikelnr.	500655
Artikelbezeichnung	4er Set Solar LED Fackelleuchte FLAME
EAN-Code (bzw. GTIN)	4002940018165
	Gehäuse aus robustem Kunststoff
	Aufladezeit: 6-7 Stunden
	Leuchtdauer: 5-6 Stunden
	Batteriebetrieben (1x 1,2V 2/3 AAA 300 MAH NI-MH) enthalten für den Innen- und Außenbereich IP44

Allgemeine Produktinformationen

Zollpos.	94054039900
Ursprungsland/-region	CN
Produktmaterial	Kunststoff / plastic
Produktfarbe	anthrazit/ anthracite
CE	Ja
Ein Ausschalter	Ja
Schutzgrad IP	44
Typ Batterien	1,2V 2/3 Ni-Mh Akku AAA 300mAh (enthalten) / 1.2V 2/3 Ni-Mh
Anzahl Batterien	1

Abmessungen Produkt in mm

Produktbreite in mm	75
Produkthöhe in mm	210

Elektronische Daten

Spannung in V	1,2
Schutzklasse	III

Lichttechnische Daten

Anzahl der LED	12
Nennlichtstrom in lm	3
Bemessungslichtstrom in lm	3
Farbtemperatur in K	1600
Lichtfarbe	extra warmweiß / extra warm white
dimmbar	nein / no

Verpackungsinhalt / Zubehör

Erdspieß	Ja
----------	----

Verpackung

Verpackungsart	HEITRONIC Color Box / heitronic color box
----------------	---

Abmessung Einzelkarton in mm

Breite Einzelverpackung in mm	130
Tiefe Einzelverpackung in mm	130
Höhe Einzelverpackung in mm	216

Produktdatenblatt



Angaben

Daten

Abmessung VE-Karton in mm

Breite Versandkarton in mm	540
Tiefe Versandkarton in mm	420
Höhe Versandkarton in mm	250
Bruttogewicht Versandkarton in kg	6,93
Palettenabnahme in Stk	96

VPE

Losgrößenrundungsfaktor	12
-------------------------	----

Alle Daten wurden mit größter Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte können wir jedoch keine Gewähr übernehmen. WEEE Nr.: DE 22960254