

TECHNISCHES DATENBLATT

iO+

Luftbehandler – mobil

Merkmale

- Abbau von Viren und Bakterien zu 99,9% in 30 Min.
- Raumgröße/Volumen: bis 160 m² / 400 m³
- Ideal für Allergiker
- Hochleistungs-Gleichstromlüfter mit geringem Energieverbrauch, langlebig
- Nachtmodus, leise und komfortabel
- Intelligenter Sensor zur Erfassung und Anpassung der Reinigung
- Anreicherung der Raumluft durch negative Ionen zur Leistungssteigerung
- Keine HEPA Filter, dadurch sehr geringe Folgekosten
- Einfache Wartung und Bedienung

Nachfolgende Sicherheitsnormen / Expertenempfehlungen kommen zur Anwendung (Auszug*):

Bauartzertifizierung TÜV Rheinland	1111252199
Photobiologische Sicherheit	EN 62471
Haushaltsgerätenorm EN 60335-1 &	EN 60335-2
Anforderung an mobile Luftreiniger	VDI-EE 4300-14
Geräuschkennwerte	DIN 12102
EMV-Sicherheit	
RoHS / REACH	
CE, GS	



Abb. 1: Ansicht iO+ schwarz / weiss

Technische Daten iO+

Artikelnummer	0010010001 weiss 0010010002 schwarz
Raumgröße / Volumen	160m ² bzw. 380m ³
UV-Lampe	2 x Eingang 2 x Ausgang
Lautstärke: Schalleistungspegel LWA	35 dB
Aktivierter Sauerstoff	≤ 30 g/cm ³
CADR Value	380 m ³ /h
Leistungsaufnahme (max.)	52 W
Spannungsversorgung	AC100 - 240 V/50 Hz
Abmessungen (B×H×T)	39 cm × 84,5 cm × 23,5 cm
Gewicht	15 kg



Abb. 2: Abmessungen iO+

*weitere Normen und Nachweise auf www.proactiveair.de

