

# Reolink Duo PoE

## Intelligente 2K 4 MP PoE Überwachungskamera mit zwei Objektiven

EAN: 6972489776384

Die Reolink Duo PoE hat eine 4 MP (2560x1440) Super HD Auflösung und unterstützt den H.265 Videocodec. Mit zwei Objektiven bietet diese intelligente Kamera ein breites Sichtfeld von 150° mit weniger Verzerrungen und kann einen größeren Außenbereich überwachen. Das Video der beiden Objektive wird in nebeneinander positionierten Fenstern wiedergegeben, wobei eine dünne vertikale Linie die beiden Kanäle trennt.



Mit dem eingebauten Mikrofon und Lautsprecher können Sie jederzeit zuhören und mit den Besuchern sprechen. Außerdem werden die Scheinwerfer und die Sirene bei Bewegungserkennung automatisch aktiviert oder manuell ferngesteuert, um Unerwünschte zu verjagen.

Wenn sich eine Person, ein Auto oder ein anderes sich bewegendes Objekt nähert, wird ein präziser Echtzeit-Alarm gesendet, und die eingebauten Flutlichter und die Sirene schalten sich ebenfalls ein, um Eindringlinge abzuwehren.

Die leistungsstarken Flutlichter und Infrarot-LEDs ermöglichen auch die Aufnahme von 2K-Videos bei Nacht mit satter, natürlicher Farbwiedergabe. Von morgens bis abends ist das eigene Heim sicher geschützt.

Die Reolink Duo PoE unterstützt Bewegungsaufnahmen, 24/7 Non-Stop-Aufnahmen und geplante Aufnahmen, die auf einer SD-Karte bis zu 256 GB (microSD-Karte nicht im Lieferumfang enthalten), einem Reolink NVR oder einem FTP-Server gespeichert werden können.

Für die Datenübertragung und Stromversorgung der PoE Überwachungskamera wird nur ein einziges Ethernet-Kabel\* verwendet, was die Verkabelung und Installation erheblich vereinfacht.

**\* Ein PoE-Switch oder PoE-Injektor oder direkter Anschluß am Reolink NVR vorausgesetzt.**

Das robuste Gehäuse macht die Reolink Duo PoE Kamera wasser- und staubdicht. Es funktioniert perfekt im Innen- und Außenbereich, auch unter schwierigen Wetterbedingungen.

Mit nur wenigen Klicks auf der Reolink App oder dem Client können Sie den Live-Stream verfolgen, über einen Notfall informiert bleiben, wichtige Momente speichern usw.

### Hauptmerkmale

- Doppelte Objektive für doppelten Schutz
- 4 Megapixel 2K UHD Auflösung
- PoE (Power over Ethernet)
- Intelligente Personen- und Autoerkennung
- Echtzeit-Bewegungserkennung und Benachrichtigungen
- Zwei-Wege-Audio
- Farbige Nachtsicht bis zu 30 Meter
- Integrierter Micro SD-Kartenslot für Micro SD-Karten bis 256 GB
- Wettergeschützt IP66
- Einfacher Fernzugriff über Reolink App oder Reolink Client

## Lieferumfang

- Reolink Duo PoE Überwachungskamera
- Netzkabel
- Montageplatte
- Kurzanleitung
- Montagezubehör
- Schraubendreher
- Wasserfeste Hülle für Netzwerkanschluss
- Lochschablone zur Montage

## Technische Daten

	Modell	Reolink Duo PoE
<b>Video &amp; Audio</b>	Bildsensor	1/3" CMOS Sensor
	Auflösung	Standard: 2560 x 1440 (4,0 Megapixel) bei 22 FPS
	Objektiv	f=4,0 mm fixiert, F=2,0
	Kompression	H.264
	Blickwinkel	Horizontal: 150° Vertikal: 44°
	Tag-/Nacht-Modus	Mit IR Cut. Automatische Umschaltung
	Infrarot-Nachtsicht	Bis zu 30 Meter (LED: 6 Stück/20mil/850nm)
	Farbige Nachtsicht	Spotlight: 8 Stück / 5 W / 6500 K / 560 Lumen
	Audio	Zwei-Wege-Audio
<b>Strom</b>	PoE	IEEE 802.3af, 48V Aktive
	DC Strom	DC 12 V= 2 A, <12 W
<b>Schnittstelle</b>	Strom	DC Stromeingang
	System	Reset-Taste
	Ethernet	1 x 10 M/100 Mbps RJ45
	Speicherung	MicroSD-Kartenslot (bis zu 256 GB)
	Audio	Eingebautes Mikrofon und Lautsprecher
<b>Software &amp; Funktion</b>	Bildfrequenz	Mainstream: 2 fps – 25 fps (Standard: 25 fps) Substream: 4 fps – 15 fps (Standard: 10 fps)
	Bitrate	Mainstream: 1024Kbps – 5120 Kbps (Standard: 4096 Kbps) Substream: 64 Kbps – 512 Kbps (Standard: 256 Kbps)
	Browser	IE, Edge, Chrome, Firefox, Safari
	Betriebssystem	PC: Windows, Mac OS; Smartphone: iOS, Android
	Alarmer	Bewegungs-/Personen-/Autoerkennung
	Aufzeichnungsmodus	Bewegungsaufzeichnung (Standard); Aufzeichnung nach Zeitplan; 24/7 Aufzeichnung
	Protokoll & Standard	HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, HTTP, IPv4, UPnP, RTSP, RTMP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, DDNS, FTP, P2P
	Max. Benutzerzugriff	20 Benutzer (1 Administrator-Konto und 19 Benutzerkonten); Unterstützt bis zu 12 simultane Videostreams (10 x Substream & 2 x Mainstream).
<b>Arbeitsumgebung</b>	Temperatur	Arbeitstemperatur: -10°C - +55°C (14°F - 131°F)
	Feuchtigkeit	Arbeitsfeuchtigkeit: 10% - 90%
	Wetterfest	IP66
<b>Größe &amp; Gewicht</b>	Dimensionen	195 x 103 x 56 mm
	Gewicht	650 g