

Reolink Duo WiFi

Intelligente 2K 4 MP Dualband-WLAN Überwachungskamera mit zwei Objektiven

EAN: 6972489776391

Die Reolink Duo WiFi hat eine 4 MP (2560x1440) Super HD-Auflösung und unterstützt den H.265 Videocodec. Mit zwei Objektiven bietet diese intelligente Kamera ein breites Sichtfeld von 150° mit weniger Verzerrungen und kann einen größeren Außenbereich überwachen. Das Video der beiden Objektive wird in nebeneinander positionierten Fenstern wiedergegeben, wobei eine dünne vertikale Linie die beiden Kanäle trennt.



Mit dem eingebauten Mikrofon und Lautsprecher können Sie jederzeit zuhören und mit den Besuchern sprechen. Außerdem werden die Scheinwerfer und die Sirene bei Bewegungserkennung automatisch aktiviert oder manuell ferngesteuert, um Unerwünschte zu verjagen.

Wenn sich eine Person, ein Auto oder ein anderes sich bewegendes Objekt nähert, wird ein präziser Echtzeit-Alarm gesendet, und die eingebauten Flutlichter und die Sirene schalten sich ebenfalls ein, um Eindringlinge abzuwehren.

Die leistungsstarken Flutlichter und Infrarot-LEDs ermöglichen auch die Aufnahme von 2K-Videos bei Nacht mit satter, natürlicher Farbwiedergabe. Von morgens bis abends ist das eigene Heim sicher geschützt.

Die Reolink Duo WiFi unterstützt Bewegungsaufnahmen, 24/7 Non-Stopp-Aufnahmen und geplante Aufnahmen, die auf einer SD-Karte (microSD-Karte nicht im Lieferumfang enthalten), einem Reolink NVR oder einem FTP-Server gespeichert werden können.

Die Reolink Duo WiFi Kamera verfügt über 2T2R MIMO-Antennen und arbeitet mit Dualband WLAN, so dass die Verbindung sowohl mit 2,4 GHz- als auch mit 5 GHz-Netzwerken möglich ist. Dies verkürzt die Verbindungszeit und vereinfacht den Einrichtungsprozess. Die Verbindung mit einem 5-GHz-Netzwerk verbessert die Signalqualität und verhindert mögliche Signalstörungen.

Das robuste Gehäuse macht die Reolink Duo WiFi Kamera wasser- und staubdicht. Sie funktioniert perfekt im Innen- und Außenbereich, auch unter schwierigen Wetterbedingungen.

Mit nur wenigen Klicks auf der Reolink App oder dem Client können Sie den Live-Stream verfolgen, über einen Notfall informiert werden, wichtige Momente speichern usw.

Hauptmerkmale

- Doppelte Objektive für doppelten Schutz
- 4 Megapixel 2K UHD Auflösung
- 2,4/5 GHz Dualband WLAN
- Intelligente Personen- und Autoerkennung
- Echtzeit-Bewegungserkennung und Benachrichtigungen
- Zwei-Wege-Audio
- Farbige Nachtsicht bis zu 30 Meter
- Integrierter Micro SD-Kartenslot für Micro SD-Karten bis 256 GB
- Wettergeschützt IP66
- Einfacher Fernzugriff über Reolink App oder Reolink Client

Lieferumfang

- Reolink Duo WiFi Überwachungskamera
- Antennen
- Netzadapter 12 V / 2 A
- Strom-Verlängerungskabel
- Netzkabel
- Montageplatte
- Kurzanleitung
- Montagezubehör
- Schraubendreher
- Wasserfeste Hülle für Netzwerkanschluss
- Lochschablone zur Montage

Technische Daten

	Modell	Reolink Duo WiFi
Video & Audio	Bildsensor	1/3" CMOS Sensor
	Auflösung	Standard: 2560 x 1440 (4 Megapixel) bei 15 FPS
	Objektiv	f = 4,0 mm fixiert; F = 1,6
	Kompression	H.264
	Sichtwinkel	Horizontal: 150° Vertikal: 44°
	Tag-/Nacht-Modus	Mit IR Cut. Automatische Umschaltung
	Infrarot-Nachtsicht	Bis zu 30m (LED: 6 Stück / 20 mil / 850 nm)
	Farbige Nachtsicht	Spotlight: 8 Stück / 5 W / 6500 K / 560 Lumen
	Audio	Zwei-Wege-Audio
Strom	DC Strom	DC 12 V= 2 A, <15 W
Schnittstelle	Strom	DC Stromeingang
	System	Reset-Taste
	Ethernet	1 x 10 M/100 Mbps RJ45
	Speicherung	MicroSD-Kartenslot (bis zu 256 GB unterstützt)
	Audio	Eingebautes Mikrofon und Lautsprecher
Software & Funktion	Bildfrequenz	Mainstream: 2 fps – 25 fps (Standard: 15 fps); Substream: 4 fps – 15 fps (standard: 10 fps)
	Bitrate	Mainstream: 1024 Kbps – 5120 Kbps (Standard: 3072 Kbps); Substream: 64 Kbps – 512 Kbps (Standard: 256 Kbps)
	Browser	IE, Edge, Chrome, Firefox, Safari
	Betriebssystem	PC: Windows, Mac OS; Smartphone: iOS, Android
	Alarmer	Bewegungs-/Personen-/Autoerkennung
	Aufzeichnungsmodus	Bewegungsaufnahme (Standard), Aufnahme-Zeitplan, 24/7 Aufnahme
	Protokoll & Standard	HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, HTTP, IPv4, UPnP, RTSP, RTMP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, DDNS, FTP, P2P
Max. Benutzerzugriff	20 Benutzer (1 Administrator-Konto & 19 Benutzerkonten); Unterstützt bis zu 12 simultane Videostreams (10 x Substream & 2 x Mainstream).	
WLAN	WLAN-Standard	IEEE 802.11a/b/g/n
	Betriebsfrequenz	2,4 GHz / 5 GHz
	WLAN-Sicherheit	WPA-PSK/WPA2-PSK
Arbeitsumgebung	Temperatur	Arbeitstemperatur: -10°C - +55°C (14°F - 131°F)
	Feuchtigkeit	Arbeitsfeuchtigkeit: 10% - 90%
	Wetterfest	IP66
Größe & Gewicht	Dimensionen	195 x 103 x 56 mm
	Gewicht	680 g