

Reolink Duo

Intelligente 2K 4 MP Dualband-WLAN batteriebetriebene Überwachungskamera mit zwei Objektiven

EAN: 6972489776414

Die Reolink Duo ist eine kabellose batteriebetriebene WLAN Sicherheitskamera mit einer 4 MP (2560x1440) Super HD Auflösung und unterstützt den aktuellen H.265 Videocodec. Mit zwei Objektiven bietet diese intelligente Kamera ein breites Sichtfeld von 150° mit weniger Verzerrungen und kann einen größeren Außenbereich überwachen. Das Video der beiden Objektive wird in nebeneinander positionierten Fenstern wiedergegeben, wobei eine dünne vertikale Linie die beiden Kanäle trennt.



Mit dem eingebauten Mikrofon und Lautsprecher können Sie jederzeit zuhören und mit den Besuchern sprechen. Die integrierten Scheinwerfer und Sirene können bei Bewegungserkennung ausgelöst werden, um ungebetene Eindringlinge abzuschrecken. Dank der Gegensprechfunktion können Sie unerwünschte Personen auch verbal warnen.

Es ist möglich, selbst zu entscheiden, aus welchem Bereich Alarmer empfangen werden sollen und aus welchem nicht. Erstellen Sie einfach eine Zone, und Sie erhalten dann keine Alarmer aus diesem Bereich.

Die Reolink Duo Kamera verfügt über 2T2R MIMO-Antennen und arbeitet mit Dualband WLAN, so dass die Verbindung sowohl mit 2,4 GHz- als auch mit 5 GHz-Netzwerken möglich ist. Dies verkürzt die Verbindungszeit und vereinfacht den Einrichtungsprozess. Die Verbindung mit einem 5-GHz-Netzwerk verbessert die Signalqualität und verhindert mögliche Signalstörungen.

Die leistungsstarken Flutlichter und Infrarot-LEDs ermöglichen auch die Aufnahme von 2K-Videos bei Nacht mit satter, natürlicher Farbwiedergabe. Von morgens bis abends ist das eigene Heim sicher geschützt.

Die Reolink Duo zeichnet Bewegungsereignisse auf und speichert sie auf einer microSD-Karte bis zu 128 GB (*microSD-Karte nicht im Lieferumfang enthalten*).

Die Reolink Duo ist mit einem 10400mAh wiederaufladbarem Akku* ausgestattet, der schnell aufgeladen werden kann. Eine volle Ladung sorgt für eine lange Laufzeit!

Durch den Anschluss des wetterfesten Reolink Solar Panels (*Reolink Solar Panels ist nicht im Lieferumfang enthalten*) an die Reolink Duo über ein USB-Kabel wird die Batterie der Kamera bei optimaler Position und Ausrichtung des Panels bei Sonnenschein mit Solarstrom versorgt.

*** Der Akku ist fest eingebaut und nicht herausnehmbar.**

Die Reolink Duo kann jederzeit live angesehen oder die gespeicherten Videos von Bewegungsereignissen abgespielt werden, um zu wissen, ob im Haus, im Büro, auf dem Bauernhof usw. alles in Ordnung ist.

Das robuste Gehäuse macht die Reolink Duo Kamera wasser- und staubdicht. Es funktioniert perfekt im Innen- und Außenbereich, auch unter schwierigen Wetterbedingungen.

Hauptmerkmale

- Doppelte Objektive für doppelten Schutz
- 4 Megapixel 2K UHD Auflösung
- 2,4/5 GHz Dualband WLAN
- Intelligente Personen- und Autoerkennung
- Echtzeit-Bewegungserkennung und Benachrichtigungen
- Zwei-Wege-Audio
- Farbige Nachtsicht bis zu 30 Meter
- Integrierter Micro SD-Kartenslot für Micro SD-Karten bis 128 GB
- Wettergeschützt IP66
- Einfacher Fernzugriff über Reolink App oder Reolink Client

Lieferumfang

- Reolink Duo Überwachungskamera
- Antennen
- Klettverschluss
- USB-Kabel
- Montageplatte
- Kurzanleitung
- Montagezubehör
- Schraubendreher
- Lochschablone zur Montage

Technische Daten

	Modell	Reolink Duo
Video & Audio	Bildsensor	1/3" CMOS Sensor
	Videoauflösung	2560 x 1440 (4 Megapixel) bei 15 Frames/Sek
	Videoformat	H.265
	Sichtfeld	Horizontal: 150°; Vertikal: 44°
	Infrarote Nachtsicht	Bis zu 30 Meter (LED: 6 pcs / 2 0 mil / 850 nm)
	Farbige Nachtsicht	Spotlights: 8 pcs / 4,4 W / 6500 K / 440 lumens
	Digitalzoom	16-facher Digitalzoom
	Audio	Zwei-Wege-Audio
PIR-Erkennung & Alarme	Smarter Alarm	PIR-Erkennung / Menschenerkennung / Fahrzeugerkennung
	PIR-Erkennungsabstand	Einstellbar bis zu 10m (33 ft)
	PIR-Erkennungswinkel	150° horizontal
	Audioalarm	Individuelle Alarm-Ansagen
	Aufnahme	Bewegungsgesteuerte Aufnahme
	Andere Alarme	Echtzeitige Alarme in Form E-Mails und Push-Nachrichten
Kabellos	Frequenzband	2,4 GHz / 5 GHz
	WLAN Standard	IEEE 802.11a/b/g/n
	WLAN Sicherheit	WPA-PSK/WPA2-PSK
Strom	Akku	10400 mAh wiederaufladbarer Akku (Akku-Laufzeit variiert nach Einstellungen, Nutzungsbedingungen & Umgebungstemperatur)
	Solar	Reolink Solarpanel
	DC Strom	5 V / 2 A USB Netzadapter
Speicherung	Lokale Speicherung	Unterstützt microSD-Karte von bis zu 128 GB
Arbeitsumgebung	Betriebstemperatur	-10° bis 55° C (14° bis 131° F)
	Wetterbeständigkeit	IP66 Wetterfest
Größe & Gewicht	Größe	195 x 103 x 56 mm
	Gewicht	720 g