

DESKTOP-PC INTEL I3-12300

8 GB DDR4 Speicher , 500 GB M.2 SSD NVMe , Windows 11 PRO



HAUPT-EIGENSCHAFTEN

| | |
|----------------|---|
| Gehäuse | Desktop PC Gehäuse |
| Netzteil | 650 Watt |
| Chipsatz | Intel® H610 Express |
| Prozessor | Intel® Core™ i3-12300 Sockel 1700 (LGA) |
| Prozessor Takt | 4x 3.50 GHz (4x 4.40 GHz Turbo) |
| Hauptspeicher | 8 GB DDR4 |
| Festplatte | 500 GB M.2 SSD NVMe |
| Laufwerk | 24xDVD-RW+R/-R |
| Grafik | Intel UHD Graphics 730 |

WEITERE SPEZIFIKATIONEN

| | |
|-------------------|--|
| Steckplätze | 1* PCI Express x1 slot 3.0 , 1* PCI Express x16 slot 4.0 |
| | 1* M.2-Anschluss |
| | 4* SATA 6 Gb/s-Anschlüsse |
| Netzwerkkarte | Intel® GbE LAN chip (1 Gbps/100 Mbps) |
| Sound | 7.1 Kanal HD Audio |
| Anschlüsse Front | 1* USB 3.0, 2* USB 2.0, 1x HD Audio Port |
| Anschlüsse Hinten | 1* DVI, 1* VGA, 2* PS2, 1* HDMI, 1* DisplayPort |
| | 1x RJ45, 1 x Audio, 4x USB 2.0, 2x USB 3.2 |

WEITERE DETAILS

| | |
|----------------|-----------------------------------|
| Artikel Nr. | CR-PC0044 |
| EAN: | 4250236823850 |
| Betriebssystem | Windows 11 Professional 64 Bit |
| Maße (Hx BxT) | 418 x 195 x 414 mm |
| Service | 24 Monate Pickup Reparaturservice |