



2m Netzkabel US 3 Pin an C13

No.: 30338

US 3 Pin Netzstecker an IEC C13 Kaltgerätebuchse

Beschreibung

US 3 Pin an IEC C13 Netzkabel für den Einsatz im professionellen und im privaten Bereich

Versorgt ein Gerät mit max. 10A/125V

Robustes PVC-Gehäuse und PVC-Kabelmantel, bleifreie Steckverbinder (<0.1% Blei in Messing)

Hohe Temperaturbeständigkeit ermöglicht den Einsatz des Kabels in nicht klimatisierten Bereichen

10 Jahre Garantie, mehr über Garantiebedingungen [hier](#)

Lindy Power Cables sind hochwertige, zuverlässige Stromversorgungsanschlüsse für den Einsatz in einer Vielzahl von professionellen und privaten Umgebungen.

Dieses Kabel ist ideal für den Anschluss zwischen Computern, Monitoren, Druckern, Projektoren und vielen weiteren Geräten mit IEC C14-Anschluss und dem amerikanischen Stromnetz. Daher eignet es sich perfekt für den Einsatz in Büros, Kontrollräumen, Digital Signage und Heimkino-Setups.

Das in den Steckverbindern verwendete Messing hat einen Bleigehalt von weit unter 0.1% und ist daher SVHC-frei, wie alle anderen Materialien, die in diesem Kabel verwendet werden.

Bitte beachten Sie, dass dieses Kabel nur für den Einsatz in trockenen Bereichen bestimmt ist.

US 3 Pin an IEC C13 Netzkabel sind in den folgenden Längen erhältlich: 2m, 3m und 5m.

Technische Details

Anschlüsse

Steckverbinder A: US 3 Pin Stecker

Steckverbinder B: IEC C13 Kaltgerätebuchse

Gehäusematerial: PVC

Pin Konstruktion:

A: Messing

B: Phosphor Bronze

Beschichtung der Pins: Nickel

Abmessungen [ca.] BxTxH:

A: 24.5x50x25mm (0.96x1.97x0.98in)

B: 25.6x65x16.5mm (1.01x2.56x0.65in)

Kabelkonstruktion

Länge: 2m (6.56ft)

Farbe: Schwarz

Leitermaterial: Kupfer
Kabelmaterial: SVT 18AWG
Anzahl Adern: 3
Aderquerschnitt: 0.824mm²
Manteldurchmesser: 6.4mm (0.25in)
Mantelmaterial: PVC

Spezifikationen

Nennstrom und -spannung: 10A/125V
Betriebstemperatur: -10°C - 60°C (14°F - 140°F)
Lagertemperatur: -20°C - 70°C (-4°F - 158°F)

Sonstiges

Verpackungstyp: Polybag
Garantie (Jahre): 10
Produkt Compliance: CE, RoHS, REACH, California Proposition 65, ETL

Verkaufsinformationen

No.: 30338
EAN: 4002888303385

Dieses Produkt ist auch in anderen Längen verfügbar

30338 - 2m (6.56ft)
30031 - 3m (9.84ft)
30032 - 5m (16.40ft)