



## DORO 5860

### WARUM DORO?

Während andere Marken auf hübsche Displays, unglaubliche Kameras oder die neueste Technologie und einen „coolen“ neuen Namen setzen, ist für uns Einfachheit viel wichtiger. Und genau das wollen unsere Anhänger – Menschen, die die Auswirkungen des Älterwerdens zwar spüren, im Herzen aber noch jung sind. Deshalb ist EINFACHHEIT der Grundstein der DNA eines jeden Doro-Geräts. Viele kleine Einzelheiten werden in einem Telefon vereint, das Sie lieben werden und mit dem Sie auch tolle Fotos machen und diese auf einem großen, schönen Bildschirm betrachten können. Die Geräte sind außerdem gut auf das reifere Ohr abgestimmt.

### HÖRE ES, SIEH ES, LIEBE ES

Egal, wie jung wir uns fühlen, mit dem Alter werden einfache Aufgaben im Alltag zu Herausforderungen. Wir bei Doro richten uns nach dem Prinzip, dass die Benutzung eines Telefons immer ein Kinderspiel sein sollte, auch wenn das Hör- und Sehvermögen oder die Fingerfertigkeit nachlässt. Deshalb bieten alle unsere Telefone hervorragende Standardfunktionen wie den extra lauten und deutlichen Klang, die Anzeige mit hoher Auflösung, leicht lesbare Tasten und eine große, klare Benutzeroberfläche. Und die weit voneinander abgesetzten Tasten erleichtern natürlich das Tippen. Wir widmen uns den Herausforderungen, damit Sie sich auf das Angenehme konzentrieren können.

### UNKOMPLIZIERTES MOBILTELEFON MIT BREITEM DISPLAY

Dieses 4G-Mobiltelefon ist ideal für Senioren, die sich grundlegende Funktionen in Kombination mit hervorragendem Sound und einfacher Bedienung wünschen. Voneinander abgesetzte, kontrastreiche Tasten, ein 2,4-Zoll-Querformatdisplay und ein besonders lauter und klarer Sound erleichtern das tägliche Telefonieren und Schreiben von Textnachrichten. Es bietet zudem auch eine 2-MP-Kamera mit Blitz, um Fotos aufzunehmen und zu teilen. Zu den weiteren Funktionen gehören eine verbesserte Audioqualität mit HD-Sprachausgabe, Hörgerätekompatibilität, eine integrierte Taschenlampe und eine Notruftaste, mit der bis zu fünf Vertrauenspersonen wie Freunde oder Verwandte benachrichtigt werden können, wenn Sie Hilfe benötigen.

### UNKOMPLIZIERTES MOBILTELEFON MIT BREITEM DISPLAY

Das Doro 5860 ist ein großartiges Telefon für unkompliziertes Telefonieren und SMS-Versenden im Alltag. Es verfügt über ein breites Querformatdisplay, eine Kamera zum Aufnehmen und Teilen von Bildern und eine Notruftaste, um Vertrauenspersonen zu benachrichtigen, falls Sie Hilfe benötigen sollten.

Top features	
4G/LTE	✓
Notruftaste	✓
Kameraauflösung (Megapixel)	2MP
Großes Display	✓
Freisprecheinrichtung	✓
Sprechende Tasten	✓
Visuelle Anrufanzeige	✓
Taschenlampe	✓
OS	Mocor OS

### Hauptfunktionen

Rechner	✓
Tägliche Erinnerungen	✓
Spiele	✓
ICE (In Case of Emergency)	✓
Tastensperre	✓
Einrichtungsassistent	✓

### Kamera

Blitzlicht	✓
Bilder	✓
Videoaufzeichnung	✓

### Speicher

Anrufprotokoll	60
Interner Speicher	128MB+64MB
Telefonbucheinträge	>500

### Handset-Einheit Anzeige

Einstellbare Schriftgröße	✓
Hintergrundbeleuchtetes Display	✓
Große Displayschrift	✓
Farbdisplay	✓
Kontrasteinstellung	✓
Anpassbare Hintergrundbilder	✓
Optionale Display-Darstellung für Menschen mit eingeschränkter Sehfähigkeit	✓
Auflösung (H x B Pixel)	320x240 QVGA

### SMS

MMS	✓
SMS-Textnachricht	✓
SMS-Taste	✓

### Töne & Signale

Polyphone Klingeltöne	21
Klingelton abstellbar	✓
Einstellung der Rufonlautstärke außer „aus“	9
Vibrationsalarm	✓

### Akustik

HD-Voice zertifiziert	✓
Hörgerätekompatibilität (HAC)	M4/T4
max. Empfangspegel (dB)	35
Maximale Rufonlautstärke (dB(A)) bei 1 Meter	>75
Mikrofonstummschaltung	✓
Lautsprecher-Lautstärkeinstellungen	9
Klangregelung	✓
Lautstärkeinstellungen	9

### Ergonomie

Größe Mobilteil (mm)	128x66x13mm
Gewicht Mobilteil mit Batterien (g)	112

### Kabel & Anschlüsse

Höreranschluss (3,5 mm)	✓
-------------------------	---

### Handset-Speisung

AC-Adapter spez. V/mA	5V 550mA A31A Cat VI HF and UK Tenpao HF
Batterie enthalten (Typ)	1000mAh Li-ion
Standby-Zeit (bis zu Stunden)	380
Gesprächszeit bis zu (Stunden)	7

### Technologie

2G	✓
3G	✓
3G (Frequenzen)	UMTS Band 1 (2100) & 8 (900)
3G-Datenübertragungsrate	HSUPA : Category 6 5.7Mbps / HSDPA : Category 12 21Mbps
Bluetooth®	✓
Bluetooth®-Version	5.0
Chipsatz	Unisoc UMS9117
GSM (Band)	Euro tripleband GSM 900/1800/1900
LTE (4G)	Cat 4 VoLTE, Band FDD 1, 3, 7, 8, 20, 28 TDD 38
Prepare PCB for B2	
Speicherkartentyp	MicroSD card (128GB max)
Micro-SIM (3FF)	✓
SAR (Kopf)	0.676
SAR (Körper)	1.543
SAR (Gliedermaßen)	3.096



- ✓ Mehr hören dank lautem Ton und klarem Sound
- ✓ Besser sehen dank breitem Display
- ✓ Mehr Sicherheit dank Notruftaste