

Doro 6820

Elegantes Klapphandy mit klarer Gesprächsqualität

Das Doro 6820 ist eine ausgezeichnete Wahl für Senioren, die Wert auf Benutzerfreundlichkeit und hervorragenden Ton in einem stilvollen Klappdesign legen. Dank gut voneinander abgesetzter, kontrastreicher Tasten und des großen 2,8-Zoll-Bildschirms wird das Telefonieren, SMS-Schreiben und Fotografieren zum Kinderspiel. Weitere Merkmale sind eine klarere Gesprächsqualität mit HD-Sprachausgabe, Soft-Touch-Beschichtung für einen sicheren Griff und praktische Kurzwahltasten für Kamera und Nachrichtenfunktion. Es gibt auch eine Notruftaste, mit der bis zu fünf Vertrauenspersonen wie Freunde oder Verwandte benachrichtigt werden können, falls Sie Hilfe benötigen sollten. Selbstverständlich ist es mit Hörgeräten kompatibel.

- **Mehr hören dank lautem Ton und klarem Sound**
- **Mehr sehen dank großem, leicht ablesbarem Display**
- **Mehr Sicherheit dank Notruftaste**



4G/LTE



Notruftaste



Kameraauflösung
(Megapixel): 2MP



Großes Display



E-Mail



GPS



HAC
(Hörgerätekompatibilität)



Lauter und klarer
Klang



Freisprecheinrichtung



Sprechende Tasten



Visuelle Anrufanzeige



Top features

4G/LTE	✓
Notruftaste	✓
Kameraauflösung (Megapixel)	2MP
Großes Display	✓
HAC (Hörgerätekompatibilität)	✓
Lauter und klarer Klang	✓
Freisprecheinrichtung	✓
Sprechende Tasten	✓
Visuelle Anrufanzeige	✓
Taschenlampe	✓
OS	Mocor OS

Hauptfunktionen

Firmware Over-the-air-Update (FOTA)	✓
ICE (In Case of Emergency)	✓
Wecker	✓
Wettervorhersage	✓

Kamera

Blitzlicht	✓
Bilder	✓
Videoaufzeichnung	✓

Speicher

Anrufprotokoll	60
Interner Speicher	128MB+64MB
Alarm-Kurzwahl	✓
Direktwahltasten	Camera, messaging
Telefonbucheinträge	>500

Handset-Einheit Anzeige

Einstellbare Schriftgröße	✓
Hintergrundbeleuchtetes Display	✓
Große Displayschrift	✓
Farbdisplay	✓
Kontrasteinstellung	✓
Anpassbare Hintergrundbilder	✓
Display-Größe (H x B mm)	43.2*57.6
Optionale Display-Darstellung für Menschen mit eingeschränkter Sehfähigkeit	✓
Auflösung (H x B Pixel)	320x240QVGA

Basis-Einheit Anzeige

Hintergrundbeleuchtetes Display	✓
Große Schrift	✓

SMS

MMS	✓
SMS-Textnachricht	✓
SMS-Taste	✓

Töne & Signale

Polyphone Klingeltöne	21
Klingelton abstellbar	✓
Einstellung der Ruftonlautstärke außer „aus“	9
Vibrationsalarm	✓

Akustik

HD-Voice zertifiziert	✓
Hörgerätekompatibilität (HAC)	M4/T4, M4/T4
max. Empfangspegel (dB)	35
Maximale Ruftonlautstärke (dB(A)) bei 1 Meter	>75
Mikrofonstummschaltung	✓
Lautsprecher-Lautstärkeinstellungen	9
Klangregelung	✓
Lautstärkeinstellungen	9

Ergonomie

Größe Mobilteil (mm)	107x56x20mm
Gewicht Mobilteil mit Batterien (g)	117
Gewicht Mobilteil mit Batterien (oz)	117

Kabel & Anschlüsse

Höreranschluss (3,5 mm)	✓
-------------------------	---

Handset-Speisung

AC-Adapter spez. V/mA	5V 550mA A31A Cat VI HF and UK Tenpao HF
Batterie enthalten (Typ)	Lithium-ion
Warnung bei niedrigem Akkustand	✓
Standby-Zeit (bis zu Stunden)	380
Gesprächszeit bis zu (Stunden)	7

Technologie

2G	✓
3G	✓
3G (Frequenzen)	UMTS Band 1 (2100) & 8 (900)
3G-Datenübertragungsrate	HSUPA 4 Category 6 5.7Mbps / HSDPA 4 Category 12 21Mbps
Bluetooth®	✓
Bluetooth®-Version	5.0
Chipsatz	Unisoc UMS9117
GSM (Band)	Euro tripleband GSM 900/1800/1900
LTE (4G)	Cat 4 VoLTE, Band FDD 1, 3, 7, 8, 20, 28 TDD 38 Prepare PCB for B2
Speicherkartentyp	Micro SD (max 128GB)
Micro-SIM (3FF)	✓
VCard-Unterstützung	✓
SAR (Kopf)	0.931
SAR (Körper)	1.463
SAR (Gliedermaßen)	2.947