

Doro 6880

Externes Display mit Anruferkennung und Benachrichtigungen

Mit dem Doro 6880 genießen Senioren ein optisch ansprechendes Klapptelefon, das einfach zu bedienen ist und über ein externes Display für Anruferkennung und Benachrichtigungen verfügt. Mit dem großen 2,8-Zoll-Display und den weit voneinander abgesetzten, kontrastreichen Tasten machen Telefonate, Textnachrichten und Fotografieren noch mehr Spaß. Weitere Merkmale sind eine klarere Gesprächsqualität mit HD-Sprachausgabe, Soft-Touch-Beschichtung für einen sicheren Griff, Hörgerätekompabilität und praktische Kurzwahltasten für Kamera und Nachrichtenfunktion. Es gibt auch eine Notruftaste, mit der bis zu fünf Vertrauenspersonen wie Freunde oder Verwandte benachrichtigt werden können, falls Sie Hilfe benötigen sollten.

- **Sehen Sie auf dem externen Display, wer anruft**
- **Mehr hören dank lautem Ton und klarem Sound**
- **Mehr Sicherheit dank Notruftaste**

Image not found.



4G/LTE



Notruftaste



Kameraauflösung
(Megapixel): 2MP



Großes Display



E-Mail



GPS



HAC
(Hörgerätekompabilität)



Lauter und klarer
Klang



Freisprecheinrichtung



Sprechende Tasten



Visuelle Anrufanzeige



Taschenlampe

Top features

4G/LTE	✓
Notruftaste	✓
Kameraauflösung (Megapixel)	2MP
Großes Display	✓
HAC (Hörgerätekompatibilität)	✓
Lauter und klarer Klang	✓
Freisprecheinrichtung	✓
Sprechende Tasten	✓
Visuelle Anrufanzeige	✓
Taschenlampe	✓
OS	Mocor OS

Hauptfunktionen

Hintergrundbeleuchtete Tastatur	✓
Rechner	✓
Firmware Over-the-air-Update (FOTA)	✓
ICE (In Case of Emergency)	✓
Tastenton	✓
Einrichtungsassistent	✓
Wecker	✓
Wettervorhersage	✓

Kamera

Blitzlicht	✓
Bilder	✓
Videoaufzeichnung	✓

Speicher

Anrufprotokoll	60
Interner Speicher	128MB+64MB
Alarm-Kurzwahl	✓
Direktwahlkosten	Camera, messaging
Telefonbucheinträge	>500
Zugelassene Telefonnummern (White List)	✓

Handset-Einheit Anzeige

Einstellbare Schriftgröße	✓
Hintergrundbeleuchtetes Display	✓
Große Displayschrift	✓
Farbdisplay	✓
Kontrasteinstellung	✓
Anpassbare Hintergrundbilder	✓
Display-Größe (H x B mm)	43.2*57.6
Außendisplay	✓
Auflösung (H x B Pixel)	320x240QVGA

SMS

MMS	✓
SMS-Textnachricht	✓
SMS-Taste	✓

Töne & Signale

Polyphone Klingeltöne	21
Einstellung der Ruftonlautstärke außer „aus“	9

Akustik

HD-Voice zertifiziert	✓
Hörgerätekompatibilität (HAC)	M4/T4
max. Empfangspegel (dB)	35
Maximale Ruftonlautstärke (dB(A)) bei 1 Meter	>75
Mikrofonstummschaltung	✓
Lautsprecher-Lautstärkeinstellungen	9
Klangregelung	✓
Lautstärkeinstellungen	9

Ergonomie

Größe Mobilteil (mm)	107x56x21mm
Gewicht Mobilteil mit Batterien (g)	124

Kabel & Anschlüsse

Höreranschluss (3,5 mm)	✓
-------------------------	---

Handset-Speisung

AC-Adapter spez. V/mA	5V 550mA A31A Cat VI HF and UK Tenpao HF
Batterie enthalten (Typ)	1000mAh Li-ion
Standby-Zeit (bis zu Stunden)	380
Gesprächszeit bis zu (Stunden)	7

Technologie

2G	✓
3G	✓
3G (Frequenzen)	UMTS Band 1 (2100) & 8 (900)
3G-Datenübertragungsrate	HSUPA : Category 6 5.7Mbps / HSDPA : Category 12 21Mbps
Bluetooth®	✓
Bluetooth®-Version	5.0
Chipsatz	Unisoc UMS9117
GPRS	✓
LTE (4G)	Cat 4 VoLTE, Band FDD 1, 3, 7, 8, 20, 28 TDD 38 Prepare PCB for B2
Speicherkartentyp	Micro SD card (max 128GB)
Micro-SIM (3FF)	✓
VCard-Unterstützung	✓
SAR (Kopf)	0.819
SAR (Körper)	1.116
SAR (Gliedermaßen)	2.358