



Einhell

PROFESSIONAL



Akku-Schlagbohrschrauber TP-CD 18/50 Li-i BL (2x2,0Ah)

Art.-Nr.: 4513940

Ident.-Nr.: 21021

EAN-Code: 4006825642483

Der Einhell Akku-Schlagbohrschrauber TP-CD 18/50 Li-i BL (2x2,0Ah) ist als Mitglied der Power X-Change-Familie mit allen Akkus der Reihe kompatibel. In der Lieferung im Universalkoffer E-Box Basic enthalten sind zwei stets einsatzbereite 2,0 Ah PXC Lithium-Ionen-Akkus ohne Selbstentladung und ein Schnellladegerät. Der bürstenlosen Motor überzeugt mit mehr Leistung und einer längeren Laufzeit, zudem verfügt er über eine inkludierte Schlagbohrfunktion für universelles Arbeiten und ein 2-Gang Getriebe zum kraftvollen Bohren und Schrauben, eine Drehzahl-Elektronik für material- und anwendungsgerechtes Arbeiten und ein LED-Licht zum Ausleuchten dunkler Bereiche und bietet höchste Handlichkeit durch das ergonomische Design und den Softgrip.

Ausstattung

- Mitglied der Power X-Change Familie
- Bürstenloser Motor - mehr Power und längere Laufzeit
- Inkludierte Schlagbohrfunktion für universelles Arbeiten
- Hochwertiges 13mm Metallbohrfutter
- 2-Gang Getriebe zum kraftvollen Bohren und Schrauben
- Drehzahl-Elektronik für material- & anwendungsgerechtes Arbeiten
- Stets einsatzbereit dank Li-Ion-Technologie ohne Selbstentladung
- Optimales Arbeiten in dunklen Bereichen durch LED-Beleuchtung
- Höchste Handlichkeit aufgrund ergonomischem Design und Softgrip
- Inkl. 2x 2,0 Ah Power X-Change Akku und Schnellladegerät
- Lieferung in praktischem Universalkoffer E-Box Basic



Technische Daten

- | | |
|---------------------------|---------------------------|
| - Akku | 18 V 2000 mAh Li-Ion |
| - Anzahl Gänge | 2 |
| - Max. Drehmoment hart | 50 Nm |
| - Anzahl Drehmomentstufen | 22 Stufen |
| - Bohrfutter | 13 mm Einhäusig |
| - Bohrleistung in Beton | 10 mm |
| - Schlagzahl (Gang 1) | 0-8000 min ⁻¹ |
| - Schlagzahl (Gang 2) | 0-28800 min ⁻¹ |
| - Anzahl Akkus | 2 STK |

Logistische Daten

- | | |
|-----------------------------------|--------------------|
| - Produktgewicht | 2.35 kg |
| - Bruttogewicht Einzelverpackung | 3.53 kg |
| - Maße Einzelverpackung | 100 x 345 x 350 mm |
| - Stück pro Exportkarton | 5 STK |
| - Bruttogewicht Exportkarton | 19 kg |
| - Maße Exportkarton | 535 x 370 x 367 mm |
| - Containermengen (20"/40"/40"HC) | 1900 3950 4600 |



Als Sonderzubehör erhältlich



2x 3,0Ah & Twincharger Kit
PXC-Starter-Kit
Art.-Nr.: 4512083
EAN-Code: 4006825638509
Einhell Accessory



18V 4-6Ah Multi-Ah PXC Plus
Akku
Art.-Nr.: 4511502
EAN-Code: 4006825644210
Einhell Accessory



18V 2,5Ah PXC Starter Kit
PXC-Starter-Kit
Art.-Nr.: 4512097
EAN-Code: 4006825646962
Einhell Accessory



18V 2,0Ah Power X-Change
Akku
Art.-Nr.: 4511395
EAN-Code: 4006825610369
Einhell Accessory



18V 4,0Ah Power X-Change 1
Akku
Art.-Nr.: 4511396
EAN-Code: 4006825610376
Einhell Accessory



18V 4,0Ah PXC Starter Kit 1
PXC-Starter-Kit
Art.-Nr.: 4512042
EAN-Code: 4006825613704
Einhell Accessory



Power X-Quattrocharger 4A
PXC-Ladegerät
Art.-Nr.: 4512102
EAN-Code: 4006825649536
Einhell Accessory



18V 2,5Ah Power X-Change
Akku
Art.-Nr.: 4511516
EAN-Code: 4006825650518
Einhell Accessory



Power X-Fastcharger 4A
PXC-Ladegerät
Art.-Nr.: 4512103
EAN-Code: 4006825650228
Einhell Accessory



18V 5,2Ah Power X-Change Plus
Akku
Art.-Nr.: 4511437
EAN-Code: 4006825616606
Einhell Accessory



Power X-Twincharger 3A
PXC-Ladegerät
Art.-Nr.: 4512069
EAN-Code: 4006825629729
Einhell Accessory



Power X-Car Charger 3A
PXC-Ladegerät
Art.-Nr.: 4512113
EAN-Code: 4006825655377
Einhell Accessory



2x 18V 2,5Ah PXC-Twinpack CB
Akku
Art.-Nr.: 4511524
EAN-Code: 4006825656206
Einhell Accessory



2x18V 4,0Ah PXC-Twinpack CB 1
Akku
Art.-Nr.: 4511489
EAN-Code: 4006825638578
Einhell Accessory



18V 2,0Ah PXC Starter Kit
PXC-Starter-Kit
Art.-Nr.: 4512040
EAN-Code: 4006825613681
Einhell Accessory



Power X-Boostcharger 6A
PXC-Ladegerät
Art.-Nr.: 4512064
EAN-Code: 4006825629019
Einhell Accessory



18V 3,0Ah Power X-Change Plus
Akku
Art.-Nr.: 4511501
EAN-Code: 4006825644197
Einhell Accessory



18V 3,0 Ah Power-X-Change 2
Akku
Art.-Nr.: 4511341
EAN-Code: 4006825590593
Einhell Accessory

Akku-Laufzeiten



Schrauben¹
(Stück)

Ein Akku Für alle Fälle

Akku Kapazität	Schrauben ¹ (Stück)
1.5 Ah	240
2.0 Ah	320
2.5 Ah	400
3.0 Ah	480
4.0 Ah	640
5.2 Ah	830
6.0 Ah	960
8.0 Ah	1280

Testaufbau:

1) Schrauben - Fichtenholz