

Akku-Rasenmäher COLLECTOR 132E KIT

SKU 291302068/ST2

EAN/UPC	8008984852082
Leistungsquelle	Litium-Ionen-Akku
Batteriekapazität	4 Ah
Spannung	20 V
Anzahl Akkus	1
Maximale Arbeitsfläche	150 m²
Schnittsystem	Fangen
Schnittbreite	30 cm
Material Mähdeck	Polypropylen
Schnitthöhereinstellung	an den Achsen
Schnitthöhenpositionen	3 Positionen
Schnitthöhe	30 - 70 mm
Eco-Mode	Nein
Antrieb	Ohne Radantrieb
Fangkorb Kapazität	30 l
Holm Typ	Flach, mit einem einzigen Handschalter
Räder	140/140 mm, Profilräder
Gewicht	8.79 kg



- **Akku-Rasenmäher für kabelloses und stressfreies Mähen**
- **Ergonomisch und anpassbar an deine Bedürfnisse**
- **30 cm Schnittbreite, einstellbar auf drei verschiedene Höhen**
- **30 Liter Kunststoff-Grasfangkorb für kompakte Lagerung**
- **Der 0,35 kW bürstenlose Motor bedeutet weniger Wartung und eine längere Lebensdauer**
- **1 x STIGA ePower20V E 24 (4Ah) Akku und Ladegerät inklusive**