



Akku-Motorsense

GT 100E KIT

SKU 271102108/ST2

EPower
DRIVEN BY STIGA

EAN/UPC	8008984854420
Leistungsquelle	Litium-Ionen-Akku
Batteriekapazität	2 Ah
Power	0.15 kW
Motortyp	mit Bürsten
Spannung	20 V
Arbeitszeit (+/- 20 %)	20 min
Fadendurchmesser (mm)	1,6
Schnittbreite	25 cm
Schnittwinkel	Einstellbar
Nylonfadenkopf	Automatischer Einzelfaden
Griff Typ	Bügelgriff
Schafttyp	Teleskopisch
Schaftdurchmesser	26 mm
Tragegurt	Nein
Batterieladegerät	Standard
Vibrationsniveau hinterer Griff (m/s ²)	4.98
Vibrationsniveau vorderer Griff (m/s ²)	2.87
Gewicht	2.2 kg



- **Akkubetriebener Rasentrimmer für kabelloses und stressfreies Trimmen**
- **Für deine Größe und die notwendige Reichweite verstellbarer Teleskopschaft**
- **Der leistungsstarke Motor und die automatische Einfadenbestückung sorgen für ein ununterbrochenes Trimmen bis zum Ende der Akkuladung**
- **Durch den ergonomischen Holm mit Soft-Griff, verstellbaren Bügelgriff, verstellbaren beweglichen Trimmerkopf und stromlinienförmiges Design wird die Handhabung komfortabel und einfach**
- **Vom Trimmer zum Kantenschneider mit einem Klick und dazu ein praktischer, klappbarer Abstandhalter für präzises Trimmen**
- **1 x STIGA ePower20V E 22 (2Ah) Akku und Ladegerät inklusive**