

## Akku-Heckenschere

### HT 100E KIT

SKU 271302108/ST2

<b>EAN/UPC</b>	<b>8008984855212</b>
<b>Leistungsquelle</b>	<b>Litium-Ionen-Akku</b>
<b>Batteriekapazität</b>	<b>2 Ah</b>
<b>Empfohlene Batterieleistung</b>	<b>2 Ah</b>
<b>Power</b>	<b>0.15 kW</b>
<b>Motortyp</b>	<b>mit Bürsten</b>
<b>Spannung</b>	<b>20 V</b>
<b>Arbeitszeit (+/- 20 %)</b>	<b>40 min</b>
<b>Schnittlänge</b>	<b>50 cm</b>
<b>Messerlänge</b>	<b>55 cm</b>
<b>Messertyp</b>	<b>Zweiseitig</b>
<b>Schnittgeschwindigkeit</b>	<b>2300 spm</b>
<b>Zahnabstand</b>	<b>25 mm</b>
<b>Griff Typ</b>	<b>Drehbar um bis zu 180° - 3 Positionen</b>
<b>Batterieladegerät</b>	<b>Standard</b>
<b>Vibrationsniveau hinterer Griff (m/s<sup>2</sup>)</b>	<b>1.12</b>
<b>Vibrationsniveau vorderer Griff (m/s<sup>2</sup>)</b>	<b>0.80</b>
<b>Gewicht</b>	<b>2.62 kg</b>



- **Akkubetrieben für sicheres, ununterbrochenes Schneiden**
- **Mit dem zweifachen Schalterbetrieb behältst du immer sicher die Kontrolle**
- **Mit den 18 mm auseinanderliegenden Sägezähnen kann man mittelstarke Äste durchschneiden**
- **Ergonomischer, um 180° drehbarer Griff mit Soft-Grip-Oberfläche**
- **Schutz an der Klingenspitze und Aufhängvorrichtung zur sicheren, einfachen Aufbewahrung**
- **1 x STIGA ePower20V E 22 (2Ah) Akku und Ladegerät inklusive**