

## Akku-Laubbläser

### BL 100E KIT

SKU 271504108/ST2

EAN/UPC	8008984853706
Leistungsquelle	Litium-Ionen-Akku
Batteriekapazität	4 Ah
Empfohlene Batterieleistung	4 Ah
Power	0.28 kW
Motortyp	mit Bürsten
Spannung	20 V
Batterietyp	Lithium-Ionen
Arbeitszeit (+/- 20 %)	40 min
Durchschnittliches Luftvolumen	9 m <sup>3</sup> /min
Maximale Luftgeschwindigkeit	32 m/s
Batterieladegerät	Standard
Vibrationsniveau (m/s <sup>2</sup> )	0.83
Gewicht	2.14 kg
Anzahl der enthaltenen Akkus	1



- **Mitgelieferte kurze Düse – perfekt zum Bearbeiten kleiner Flächen**
- **Ergonomischer Soft-Grip-Griff für Komfort und Manövrierfähigkeit**
- **Kompakt, leicht und ausgewogen – Armentlastung**
- **Abnehmbares Gebläserohr erleichtert die Aufbewahrung**
- **Inklusive STIGA ePower-20-V (4 Ah) - Akku sowie Ladegerät**