

## Akku-Rasenmäher COMBI 336E KIT

SKU 294346068/ST2

<b>EAN/UPC</b>	<b>8008984852112</b>
<b>Leistungsquelle</b>	<b>Litium-Ionen-Akku</b>
<b>Batteriekapazität</b>	<b>2 Ah</b>
<b>Spannung</b>	<b>48 V</b>
<b>Anzahl Akkus</b>	<b>1</b>
<b>Maximale Arbeitsfläche</b>	<b>200 m<sup>2</sup></b>
<b>Schnittsystem</b>	<b>Fangen, Mulchen, Heckauswurf</b>
<b>Schnittbreite</b>	<b>34 cm</b>
<b>Material Mähdeck</b>	<b>Polypropylen /ABS</b>
<b>Schnitthöhereinstellung</b>	<b>zentral</b>
<b>Schnitthöhenpositionen</b>	<b>6 Positionen</b>
<b>Schnitthöhe</b>	<b>25 - 75 mm</b>
<b>Eco-Mode</b>	<b>Ja, automatisch</b>
<b>Antrieb</b>	<b>Ohne Radantrieb</b>
<b>Fangkorb Kapazität</b>	<b>35 l</b>
<b>Holm Typ</b>	<b>Flach, mit Schnellspannverschlüssen, Komfortschalter, Softgriff</b>
<b>Räder</b>	<b>140/170 mm, Profilräder</b>
<b>Gewicht</b>	<b>12 kg</b>



- **Reduziertes Gewicht und geringe Abmessungen für eine einfache Handhabung.**
- **Kabelloser, akkubetriebener Motor mit geringem Geräuschpegel und ohne Emissionen**
- **Soft-Griff für komfortables Arbeiten**
- **Voreinstellbarer Holm zur Anpassung der Arbeitsposition an deine Bedürfnisse**
- **1 x STIGA ePower48V E 420 (2Ah) Akku und Ladegerät inklusive**