

Akku-Rasenmäher

COMBI 340E KIT

SKU 294386068/ST2

EAN/UPC	8008984852129
Leistungsquelle	Litium-Ionen-Akku
Batteriekapazität	4 Ah
Spannung	48 V
Anzahl Akkus	1
Maximale Arbeitsfläche	350 m²
Schnittsystem	Fangen, Mulchen, Heckauswurf
Schnittbreite	38 cm
Material Mähdeck	Polypropylen /ABS
Schnitthöhereinstellung	zentral
Schnitthöhenpositionen	6 Positionen
Schnitthöhe	25 - 75 mm
Eco-Mode	Ja, automatisch
Antrieb	Ohne Radantrieb
Fangkorb Kapazität	40 l
Holm Typ	Flach, mit Schnellspannverschlüssen, Komfortschalter, Softgriff
Räder	150/250 mm, Profilräder
Gewicht	14 kg



- **Reduziertes Gewicht und geringe Abmessungen für eine einfache Handhabung.**
- **Kabelloser, akkubetriebener Motor mit geringem Geräuschpegel und ohne Emissionen**
- **Soft-Griff für komfortables Arbeiten**
- **Voreinstellbarer Holm zur Anpassung der Arbeitsposition an deine Bedürfnisse**
- **1 x STIGA ePower48V E 440 (4Ah) Akku und Ladegerät inklusive**