

## Produktinformation

Lieferant	Artikelbezeichnung	Artikelnr./GTIN	Garantie		
<b>T.I.P.</b> Technische Industrie Produkte GmbH Siemensstr. 17 74915 Waibstadt  Tel.: 07263-9125-0 Fax: 07263-9125-25  www.tip-pumpen.de	<b>Tauchbare UV-Pumpe</b> <b>TFU 2000 UV 9</b>	<b>30429</b>	<b>24</b> <b>Monate</b>		
		4011458304295			
	<b>Masterbox Informationen</b>				
	<b>Verpackungsmaß in cm</b>			<b>Gewicht (kg)</b>	<b>VPE</b>
	<b>Breite</b>	<b>Tiefe</b>	<b>Höhe</b>	<b>brutto</b>	<b>(Stk.)</b>
42,5	61,0	29,5	20,0	6	
<b>Artikel Informationen</b>					
<b>Verpackungsmaß in cm</b>			<b>Gewicht (kg)</b>	<b>VK-Einheit</b>	
<b>Breite</b>	<b>Tiefe</b>	<b>Höhe</b>	<b>net. / brut.</b>	<b></b>	
40,5	19,5	13,3	2,9 / 3,2	1	
<b>Tauchbare UV-Pumpe</b> <b>TFU 2000 UV 9</b>		<b>Menge / Palette:</b>			
		<b>Menge / LKW:</b>			
<p><b><u>Kurzbeschreibung:</u></b></p> <p>Der TFU 2000 UV 9 ist ein All-in-One Produkt speziell entwickelt für kleinere Teiche mit und ohne Fischbesatz. Filter-, Bachlauf-, Wasserspielpumpe, UV-C Strahler und tauchbarer Teichfilter vereinen fünf Produkte in einem. Komplett mit Teleskopsteigrohr und Wasserspieldüsen. Mit stufenlos regelbarer Förderleistung. Profitieren Sie vom Lokal-Prinzip: Der tauchbare UV-C Strahler wirkt sich direkt im Wasser noch intensiver auf die Reinigung aus. Auch perfekt geeignet für Hochteiche.</p> <p><b><u>Technische Daten:</u></b></p> <p>Leistung: 45 Watt / 32 Watt                      UV-C Lampe: 9 Watt                      Förderhöhe max.: 2 m                      Fördermenge max.: 2.000 l/h                      Pumpengehäuse: Kunststoff                      Max. Eintauchtiefe: 2 m                      Pumpenausgang: Ø 13 mm                      Anschlusskabel: 10 m / 05RN8-F</p> <p><b><u>Lieferumfang:</u></b></p> <p>Pumpe, inklusive Teleskopsteigrohr und Wasserspieldüse</p>					
<p><b><u>Prüfzeichen:</u></b></p> 					