


Lieferant	Artikelbezeichnung	Artikelnr./GTIN	Garantie	
<b>T.I.P.</b> <b>Technische Industrie Produkte GmbH</b> <b>Siemensstr. 17</b> <b>74915 Waibstadt</b>  <b>Tel.: 07263-9125-0</b> <b>Fax: 07263-9125-25</b>  <b>www.tip-pumpen.de</b>	<b>Akku Poolroboter</b> <b>Sweeper 3600 Akku</b>	<b>30453</b>	<b>24</b>	
		4011458304530	<b>Monate</b>	
	<b>Masterbox Informationen</b>			
	<b>Verpackungsmaß in cm</b>			<b>VPE (Stk.)</b>
	<b>Breite</b>	<b>Tiefe</b>	<b>Höhe</b>	<b>Gewicht (kg) brutto</b>
37,0	35,0	44,0	8,0	
<b>Artikel Informationen</b>				
<b>Verpackungsmaß in cm</b>			<b>VK-Einheit</b>	
<b>Breite</b>	<b>Tiefe</b>	<b>Höhe</b>	<b>Gewicht (kg) net. / brut.</b>	
35,0	33,1	21,2	2,7 / 3,8	

<b>Akku Poolroboter</b> <b>Sweeper 3600 Akku</b>	<b>Menge / Palette:</b>	
	<b>Menge / LKW:</b>	<b>0</b>

**Kurzbeschreibung:**

Der Sweeper 3600 Akku ist ein vollautomatischer Akkuroboter zur kabellosen Bodenreinigung bis 50 m<sup>3</sup> Beckengröße. Das leistungsstarke Jet-Düsen-System sorgt für einen kraftvollen Antrieb. Die Lamellenstränge garantieren ein optimales Reinigungsergebnis. Der integrierte Wassersensor schaltet den Roboter automatisch ab bei Wassermangel. Die von Ihnen beigegebenen Wasserpflegemittel verwirbelt und verteilt der Akkuroboter gleichmäßig und unterstützt dadurch die Poolhygiene. Nutzen Sie den Sweeper 3600 Akku unabhängig von Filteranlagen oder Skimmern.

**Technische Daten:**

Leistung: 27 Watt  
 Durchflussmenge max.: 60 l/min  
 Poolgröße max.: 50 m<sup>3</sup>  
 Eintauchtiefe max.: 3 m  
 Laufzeit max.: 60 min  
 Ladezeit: 4 - 5 h  
 Spannung: 8,4 V DC  
 Batterie: 7,4 V / 4.000 mAh  
 Schutzklasse Roboter: 

**Zubehör:**

Netzteil

**Prüfzeichen:**



