

Lieferant	Artikelbezeichnung	Artikelnr./GTIN	Garantie	
T.I.P. Technische Industrie Produkte GmbH Siemensstr. 17 74915 Waibstadt Tel.: 07263-9125-0 Fax: 07263-9125-25 www.tip-pumpen.de	Pool Wärmepumpe STEAM 35000 INV	30466	24 Monate	
		4011458304660		
	Masterbox Informationen			
	Verpackungsmaß in cm			VPE (Stk.)
	Breite	Tiefe	Höhe	
-	-	-	-	
Artikel Informationen				
Verpackungsmaß in cm			VK-Einheit	
Breite	Tiefe	Höhe		
93,0	38,0	74,0	1	

Pool Wärmepumpe
STEAM 35000 INV

Menge / Palette:

Menge / LKW:

0

Kurzbeschreibung:

Nutzen Sie die kostenlose Wärme der Umgebungsluft, um Ihren Pool mit Hilfe der Wärmepumpe zu heizen. Profitieren Sie beim STEAM 35000 INV von den geringen Betriebskosten: Die Energieeffizienz ist durch die Inverter-Technologie bis zu 70 % höher im Vergleich zu klassischen Wärmepumpen. Der titanbeschichtete Wärmetauscher ist perfekt beständig gegen Chlor- und Salzwasser und ist zusätzlich mit einem Gefrierschutz ausgestattet. Mit digitalem Display zur einfachen Programmierung der Zieltemperatur. Optimal geeignet für 35 m³ Becken.

Technische Daten:

Spannung / Frequenz: 220 - 240 V~ / 50 Hz
 Elektrische Leistung max.: 2,2 kW
 Heizleistung (26,26/28,80): Heizleistung: 7,5 - 2,2 kW
 el. Heizleist.: 1,1 - 0,2 kW
 COP: 13,3 - 6,7
 Durchfluss min./max.: 2,5 m³/h / 3,8 m³/h
 Poolgröße max.: 35 m³
 Außentemperatur: -10 bis 43 °C
 Heiztemperatur: 15 bis 40 °C
 Kühltemperatur: 8 bis 28 °C
 Kältemittel Art / Menge: R32 / 0,31 kg
 GWP: 675
 CO₂ Äquivalent: 0,209 t
 Anschluss: 1 1/2" IG

Zubehör:

1 1/2" AG auf 50 mm



Prüfzeichen:

