



Artikelnummer : 12211
Tischleuchte Batley 1 Flg.
242 BATLEY

* **Schalter :**
 * **Integrierter Dimmer : 3-Stufen-Dimmer**

Leuchtmittel 1

Anzahl : 1
Socket : LED
max.Watt : 1,5 W
Energieverbrauch : 1,5 kWh/1000h
Spannung : 5V - 5V
Lumen : 160 lm
Kelvin : 3000 K
Farbwiedergabe : 80 CRI

Materialausführung

Kunststoff+Metall
 Weiß

Produktabmessungen

Breite : ↔ 120 mm
Höhe : ↑ 355 mm
Tiefe : ↗ 120 mm
Durchmesser : Ø 120 mm

Zusatzinformation

Multitalent! Die praktische Tischleuchte lässt sich mit wenigen Handgriffen zu einer Taschenlampe oder auch Wandleuchte umfunktionieren. Die erstklassige Verarbeitungsqualität und die klare Formensprache runden das Produkt zu einem praktischen Hingucker ab.

Technische Daten

Leuchtmittel : LED
Lebensdauer : 30000 H
Schaltzyklen : 15000 x ON/OFF
Betriebsspannung : 5V - 5V ~ 50Hz - 60Hz
Schutzklasse : II
IP Klassifikation : IP 20

Diese Leuchte enthält eine Lichtquelle n der Energieeffizienzklasse : D

Händlerinformation

Warenzollnummer : 94052099900

EAN Code :



Verpackungsmaße und -gewicht

Breite : ↔ 135 mm
Höhe : ↑ 65 mm
Tiefe : ↗ 395 mm
Gewicht Netto :
Gewicht Brutto :