



HP Smart Tank 7305 All-in-One

Produktivität zum günstigen Preis.



Verbinden, arbeiten, die Produktivität Ihres Business steigern – ein Kinderspiel mit diesem Drucker ganz ohne Druckerpatronen/-kartuschen. Sichern Sie sich außerdem hervorragende Druckqualität zu niedrigen Kosten – Original HP Tinte für bis zu drei Jahre ist im Lieferumfang enthalten.¹

Nahtloses Drucken für maximale Produktivität

- Beschleunigen Sie mehrseitige Druckaufträge mit automatischem beidseitigen Druck.
- Schnellere, zuverlässigere Verbindungen mit dem Dual-Band Wi-Fi® mit Selbstreparatur.⁴
- Optimieren Sie Ihren Workflow mit Kurzbefehlen in der HP Smart App³ – Drucken, Scannen und Teilen mit einem einfachen Tippen.²
- Leichte Verwaltung von Aufgaben mit smarten Tasten, die aufleuchten und Sie so durch den Druckprozess führen.

Der Sparplan ist bereits enthalten

- Holen Sie sich bis zu 12.000 schwarze Seiten oder 8.000 Farbseiten mit Original HP Tinte, die im Lieferumfang enthalten ist.⁶
- Drucken mit diesem System ohne Druckerpatronen /-kartuschen in großer Auflage bei äußerst geringen Kosten pro Seite.⁵
- Die Druckerpatronen können sauber und einfach mit dem innovativen verschüttungsfreien HP Nachfüllsystem aufgefüllt werden.⁷

Umweltbewusstes Drucken

- Dieser Drucker wurde aus recycelten Druckern und anderen elektronischen Komponenten hergestellt – zu über 25 %, wenn man nach dem Gewicht des Kunststoffs geht.
- EPEAT Silber-zertifizierter Drucker: eine umweltbewusste Wahl.
- Verlassen Sie sich mit HP Planet Partners auf ein einfaches und kostenloses Recycling von Druckerpatronen/-kartuschen.⁹

Technische Daten

Funktionen	Drucken, Scannen, Kopieren, ADF, Wireless
Drucktechnologie	Thermischer HP Tintenstrahldrucker
Geschwindigkeit	Schwarzweiß (A4, ISO): Bis zu 15 Seiten/Min.; Farbe (A4, ISO): Bis zu 9 Seiten/Min.; Entwurf schwarz (A4): Bis zu 23 Seiten/Min.; Entwurf Farbe (A4): Bis zu 22 Seiten pro Min.
Ausgabe der ersten Seite	Schwarzweiß (A4, betriebsbereit): Nur 14 Sek.; Farbe (A4, betriebsbereit): Nur 16 Sek.;
Druckauflösung	Schwarzweiß (optimal): Bis zu 1.200 x 1.200 dpi (gerendert); Farbe (optimal): Bis zu 4800 x 1.200 dpi (optimiert) in Farbe beim Drucken über einen Computer und 1.200 Eingangs-dpi;
Monatliches Druckvolumen	Bis zu 5.000 Seiten DIN A4; Empfohlenes monatliches Druckvolumen: von 400 bis 800
Intelligente Softwarefunktionen für Drucken	Beidseitiger Druck
Standard-Drucksprachen	HP PCL 3 GUI
Druckbereich	Ränder des Druckbereichs: Oben: 3,3 mm, Unten: 3,3 mm, Links: 3,3 mm, Rechts: 3,3 mm; Maximaler Druckbereich: 215,9 x 355,6 mm
Randloser Druck	Ja (bis zu 8,5 x 11 Zoll, 210 x 297 mm)
Multitasking wird unterstützt	Nein
Beidseitiger Druck	Automatisch
Kopiergeschwindigkeit	Schwarzweiß (A4, ISO): Bis zu 13 Kopien/Min.; Farbe (A4, ISO): Bis zu 6 Kopien/Min.
Technische Daten des Kopierers	Anzahl der Kopien, Kopiereinstellungen für Größe, Qualität, heller/dunkler, Papierformat, Papiertypeneinstellungen über HP Smart, ID Copy; Maximale Anzahl Kopien: Bis zu 99 Kopien; Kopierauflösung: Bis zu 600 dpi; Verkleinern/Vergrößern: 25 bis 400 %
Scangeschwindigkeit	Normal (A4): Bis zu 8 Bilder/Min. (200 ppi, Schwarzweiß); Bis zu 3,5 Bilder/Min. (200 ppi, Farbe);
Scan-Dateiformat	BMP, JPEG, TIFF, PDF, PNG
Technische Daten des Scanners	Scannertyp: Flachbett, ADF; Scan-Eingangsmodi: Kopie auf der Vorderseite; HP Software; EWS; Twain-Version: Version 2.1; Maximales Scanformat (Flachbett): 216 x 297 mm; Optische Scanauflösung: Bis zu 1200 dpi
Scanbereich	Maximales Medienformat (Flachbett): 216 x 297 mm; Maximales Medienformat (ADF): 216 x 356 mm
Bittiefe/ Graustufen	24 Bit / 256
Prozessorgeschwindigkeit	800 MHz
Konnektivität	Standard: Hi-Speed USB 2.0; Wi-Fi; Bluetooth LE; Ethernet;
Wireless	Ja, 2,4/5G Dual-Band Wi-Fi, Wi-Fi Direct, Bluetooth Low Energy
Funktion für mobiles Drucken	Apple AirPrint; Mopria certified; HP Print Service Plugin (Android printing); HP Smart app; Wi-Fi Direct Printing
Netzwerkfunktionen	Ja, über integriertes Ethernet; Wi-Fi
Speicher	Standard: 256 MB; Maximal: 256 MB
Anzahl Papierfächer	Standard: 1; Maximal: 1
Medientypen	Normalpapier, HP Fotopapiere, HP Broschüren- oder Professional-Papier, HP Präsentationspapier matt, HP Broschüren- oder Professional-Papier glänzend, andere Inkjet-Fotopapiere, andere Inkjet-Papiere matt, andere Inkjet-Papiere glänzend, Normalpapier, leicht/recycelt
Medienformat	Benutzerdefiniert (metrisch): 88,9 x 127 mm bis 215,9 x 355,6 mm Unterstützt (metrisch): A4; A5; A6; B5 (JIS); Briefumschlag (DL, C5, C6, Chou #3, Chou #4); Karte (Hagaki, Ofuku Hagaki)
Papierzuführungskapazität	Standard: Bis zu 250 Blatt Maximal: Bis zu 250 Blatt ADF: Standard, 35 Blatt
Ausgabefachkapazität	Standard: Bis zu 100 Blatt Briefumschläge: Bis zu 30 Umschläge Etiketten: Bis zu 20 Blatt Karten: Bis zu 30 Karten Maximal: Bis zu 100 Blatt

Kompatible Betriebssysteme	Windows 10, 7; macOS v10.14 Mojave, macOS v10.15 Catalina, macOS v11 Big Sur;
Mindestsystemvoraussetzungen	Windows: Windows 10, 7; 32-Bit oder 64-Bit, 2 GB freier Festplattenspeicher, Internetverbindung, Internet Explorer. Mac: macOS v10.14 Mojave, macOS v10.15 Catalina, macOS v11 Big Sur; 2 GB Festplattenspeicher; Internet erforderlich
Mitgelieferte Software	HP Druckersoftware, online verfügbar
Druckerabmessungen (B x T x H)	Minimal: 42,75 x 36,40 x 24,03 cm; Maximal: 453,55 x 440,73 x 249,63 mm;
Paketabmessungen (B x T x H)	484 x 284 x 410 mm
Druckergewicht	7,70 kg
Paketgewicht	10,70 kg
Betriebsumgebung	Temperatur: 5 bis 40 °C Luftfeuchtigkeit: 20 bis 80 % RF
Lagerbedingungen	Temperatur: -40 bis 60 °C Luftfeuchtigkeit: 5 bis 90 % relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)
Geräuschpegel	Schalleistungspegel: 6,5 B(A) (beim Drucken von 10 Seiten/Min.)
Stromversorgung	Voraussetzungen: Eingangsspannung: 100 bis 240 V Wechselstrom (+/- 10 %), 50/60 Hz (+/- 3 Hz); Energieverbrauch: 0,1 Watt (ausgeschaltet); 1,10 Watt (Ruhemodus); Typischer Stromverbrauch (TEC): 0,20 kWh/Woche; Netzteltyp: Intern;
Prüfzeichen	CISPR 32:2015/EN 55032:2015+A1:2020 Klasse B; CISPR24:2010+A1:2015/EN 55024:2010+A1:2015; EN55035:2017+A11:2020/CISPR35:2016; EN 61000-3-2:2019; EN 61000-3-3:2013+A1:2019; FCC CFR 47 Teil 15, Unterabschnitt B; ICES-003, Ausgabe 7:2020; EN 301 489-1; V2.2.3; EN 301 489-17 V3.2.2 EPEAT®-registriert; CECP; SEPA Entspricht dem Blauen Engel: Ja, Blauer Engel DE-UZ 219 – gewährleistet nur bei Verwendung von Original HP Verbrauchsmaterial
Herkunftsland	Hergestellt in China
Bedienfeld	Ein/Aus, ID-Kopie, Farbkopie, Schwarzweißkopie, Wi-Fi, Info, Abbrechen und Fortsetzen
Lieferumfang	28B75A: HP Smart Tank 7305 All-in-One; 2 x HP 32 Schwarz Original Tintenbehälter; HP 31 Cyan Original Tintenbehälter; HP 31 Magenta Original Tintenbehälter; HP 31 Gelb Original Tintenbehälter; HP Schwarzer Druckkopf; HP Dreifarbiger Druckkopf; Flyer mit Sicherheitshinweisen zur Tinte; Flyer mit Verpackungshinweisen; Installationsanleitung; Referenzhandbuch; Flyer mit gesetzlichen Bestimmungen; PT-Flyer; Flyer mit gesetzlichen Angaben zur RoH-EAC; Netzlabel; Flyer zur erweiterten Garantie. Weitere Informationen zu Füllstand und Reichweite finden Sie unter http://www.hp.com/go/learnaboutsups
Zubehör	1VU26AE HP 31 Cyan Original Tintenflasche, 70 ml 1VU27AE HP 31 Magenta Original Tintenflasche, 70 ml 1VU28AE HP 31 Gelb Original Tintenflasche, 70 ml 1VV24AE HP 32XL Schwarz Original Tintenflasche, 135 ml 6ZA17AE HP 6ZA17AE Schwarz Druckkopf
Service und Unterstützung	UC3C1E HP Standardaustausch, 3 Jahre (verfügbar in allen EMEA-Ländern außer im Nahen Osten, in Afrika, Russland, Südafrika, Israel, Slowenien und in der Türkei) UA5COE HP 3 Jahre Austausch am nächsten Arbeitstag (verfügbar in Belgien, Tschechien, Dänemark, Deutschland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Großbritannien, Irland, Italien, Niederlande, Norwegen, Österreich, Polen, Portugal, Rumänien, Slowakei, Spanien, Schweden, Schweiz, Slowakei, Spanien, Schweden, dem Vereinigten Königreich) UA5C2E HP 3 Jahre Rückgabe an Depot (verfügbar im Adria-Raum, in Afrika, CIS, EEM, Israel, im Nahen Osten, Rumänien, Russland, Südafrika, in der Türkei)
Garantie	Bis zu 3 Jahre erweiterte Garantie mit Registrierung bei http://www.hp.com/go/SmartTank3yearsarranty . Vom Benutzer austauschbare Teile haben separate Gewährleistungsfristen.

Fußnoten

¹ Basierend auf 200 Seiten pro Monat der HP Smart Tank-Kundennutzung. Die tatsächliche Reichweite kann je nach Inhalt der gedruckten Seiten und anderen Faktoren erheblich abweichen. Die Durchschnittswerte basieren auf ISO/IEC 24711 der der HP-Prüfmethode und durchgehendem Druck. Ein Teil der Tinte der im Lieferumfang enthaltenen Behälter wird für die Inbetriebnahme des Druckers genutzt. Einzelheiten finden Sie unter <http://www.hp.com/go/learnaboutsups>.

² Erfordert den Download der HP Smart App. Details zu den lokalen Druckanforderungen unter <http://www.hp.com/go/mobileprinting>. Bestimmte Funktionen/Software sind nur in englischer Sprache verfügbar und unterscheiden sich zwischen Desktop- und mobilen Anwendungen. Ggf. ist eine Registrierung erforderlich. Eine Registrierung steht möglicherweise nicht in allen Ländern zur Verfügung. Nähere Informationen finden Sie unter <http://www.hp.com/go/learnaboutsups>. Internetzugang ist erforderlich und separat zu erwerben. Für den vollständigen Funktionsumfang ist ein HP Konto erforderlich. Eine Liste der unterstützten Betriebssysteme ist in den App Stores verfügbar.

³ Basierend auf internen Tests von HP. Durchschnittliche Zeitschätzung basierend auf: 1) heruntergeladener HP Smart App auf dem Mobil- oder Desktop-Gerät, 2) Einrichtung von Kurzbefehlen, 3) Scanaufträgen mit mehr als 2 – 3 zugeordneten Aufgaben (Scannen an E-Mail, Speichern und Umbenennen, Speichern in der Cloud usw.) Vergleich der durchschnittlichen Zeiteinsparungen basierend auf der Verwendung von Drucker- und Desktop-Scansoftware zur Erledigung ähnlicher Scanaufgaben. Erfordert den Download der HP Smart App und einen unterstützten HP Drucker. Details zu den lokalen Druckanforderungen unter <http://www.hp.com/go/mobileprinting>.

⁴ Wireless-Betrieb ist nur im 2,4-GHz- und 5-GHz-Modus möglich. Weitere Informationen finden Sie unter <http://www.hp.com/go/mobileprinting>. Wi-Fi ist eine eingetragene Marke der Wi-Fi Alliance®. Unterstützt sowohl 5,0 GHz als auch 2,4 GHz unter Einsatz von bis zu 12 nicht überlappenden Kanälen gegenüber nur 3 nicht überlappenden Kanälen für 2,4 GHz. Unterstützt 5,0 GHz Band (bis 150 Mbps) gegenüber 2,4 GHz Band (bis 72,2 Mbps).

⁵ HP Tintenbehälter im Vergleich zu HP Tintenpatronen. Kosten pro Seite basierend auf zu erwartender Seitenreichweite für Schwarz und Farbe (Cyan/Magenta/Gelb) gemäß HP Testverfahren und kontinuierlichem Druck von Testseiten gemäß ISO/IEC 24712. Basiert nicht auf dem Testverfahren gemäß ISO/IEC 24711. Die tatsächliche Reichweite kann je nach Inhalt der gedruckten Seiten und anderen Faktoren deutlich abweichen. Ein Teil der Tinte der im Lieferumfang enthaltenen Behälter wird für die Inbetriebnahme des Druckers genutzt. Weitere Informationen zum Auffüllen und zur Reichweite unter <http://www.hp.com/go/learnaboutsups>.

⁶ Die Ergebnisse für schwarze und dreifarbige Tintenpatronen (Cyan/Magenta/Gelb) basieren auf HP-Methoden und kontinuierlichem Drucken von Testseiten gemäß ISO/IEC 24712. Basiert nicht auf dem Testverfahren gemäß ISO/IEC 24711. Eine zusätzliche schwarze Tintenpatrone ist erforderlich, um 8.000 Farbttestseiten zu drucken. Die tatsächliche Reichweite kann je nach Inhalt der gedruckten Seiten und anderen Faktoren deutlich abweichen. Ein Teil der Tinte der im Lieferumfang enthaltenen Behälter wird für die Inbetriebnahme des Druckers genutzt. Weitere Informationen zum Auffüllen und zur Reichweite unter <http://www.hp.com/go/learnaboutsups>.

⁷ Bei Verwendung gemäß Einrichtungsanweisungen.

⁸ Hergestellt aus mehr als 25 Prozent recyceltem Kunststoff (nach Gewicht).

⁹ Die Verfügbarkeit des Programms variiert. Siehe <http://www.hp.com/recycle>.

