

Akku-Schlagbohrschrauber

HP333D

12V max. • 30 Nm • 0-1.700 min⁻¹

Kompakter Schlagbohrschrauber zum Schrauben, Bohren und Schlagbohren

Leichter Schlagbohrschrauber zum Schrauben, Bohren und Schlagbohren, mit 2-Gang-Getriebe. Maximales Drehmoment: 30/14 Nm. Ideal für Monteure, Heimgebrauch und z. B. für Boote oder Camping. Mit LED-Arbeitslicht.



Technische Details

Akkusystem CXT	✓
Akkuschutzsystem	✓
Leerlaufdrehzahl	0 - 450 / 0 - 1700 min ⁻¹
Leerlaufschlagzahl	0 - 6750 / 0 - 25 500 min ⁻¹
Drehmoment hart/weich	30 / 14 Nm
Drehmomenteinstellungen	20
Bohrleistung in Holz	21 mm
Bohrleistung in Beton	8 mm
Bohrleistung in Stahl	10 mm
Bohrfutterspannweite	0,8 - 10 mm
Schalleistungspegel (L _{WA})	93 dB(A)
Schalldruckpegel (L _{pA})	82 dB(A)
K-Wert Geräusch	3 dB(A)
Vibration	≤ 2,5 m/s ²
Vibration Hammerbohren in Beton	13,0 m/s ²

Spezifikationen

- Tiefentladeschutz. Das Gerät schaltet automatisch ab, wenn der Akku fast leer ist.
- Kraftvoller Motor für hohe Arbeitsgeschwindigkeit und hohes Drehmoment
- Drehzahl elektronisch regelbar
- Schlagwerk abschaltbar
- 20-fache Drehmomenteinstellung
- Integrierte Temperaturüberwachung, Überlastschutz und Tiefentladeschutz
- Mit leuchtstarker LED mit Nachglimmfunktion

Link zur Produktseite - www.makita.de



Weitere Informationen

Optionales Zubehör

197343-0

Ladegerät DC10WD 12V max.



197363-4

Schnellladegerät DC10SB



197396-9

Akku BL1021B



197406-2

Akku BL1041B



198720-9

Multi-Schnellladegerät DC18RE



784244-7

PH Bit 2x50



D-42204

HSS Kegelsenker-Set



D-46573

HSS Titan Stufenbohrer-Set



D-47363

Forstnerbohrer-Set



D-65729

Topf- und Rundbürsten-Set



DEAADP08

Akku-USB Adapter CXT

DEAML105

LED-Akku-Handleuchte



Service

Bedienungsanleitung



Explosionszeichnung

