

Akku-Gebläse

DUB184

18V • 780 m³/h • 52,1 m/s

Kompaktes und leistungsfähiges bürstenloses 18 V Akku-Gebläse

Ein kompaktes 18 V Akku-Gebläse zum Entfernen von beispielsweise Laub, Schmutz und Sägespänen. Stufenlos regulierbare Luftgeschwindigkeit, über einen Sperrhebel lässt sich der Dauerbetrieb einstellen. Kompatibel mit dem Zubehör des DUB362Z. Max. Luftstrom 52,1 m/s, Luftvolumen 780,0 m³/h.



LXT **BL** **XPT**
MOTOR EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

Technische Details

Bürstenloser Motor	✓
Akkuspannung	18 V
Akkusystem LXT	✓
Akkuschutzsystem	✓
Produktabmessung (L x B x H)	825 x 160 x 285 mm
Leerlaufdrehzahl	0 - 18 000 min ⁻¹
Luftgeschwindigkeit	52,1 m/s
Blaskraft	10,9 N
Luftvolumen	0 - 13,0 m ³ /min
Schalleistungspegel (L _{WA})	96 dB(A)
Schalldruckpegel (L _{pA})	84 dB(A)
K-Wert Geräusch	3 dB(A)
Vibration	≤ 2,5 m/s ²
K-Wert Vibration	1,5 m/s ²
Gewicht inkl. Akku (EPTA)	2,5 - 3,0 kg
Schulterriemen	✓

Spezifikationen

- Bürstenloser Motor für mehr Ausdauer, längere Lebensdauer und kompaktere Bauweise
- Handliches Gebläse mit langem Blasrohr zum komfortablen Arbeiten
- Elektronik-Schalter für stufenlose Drehzahlsteuerung
- Zusätzliches 3-stufiges Stellrad für feste Drehzahlen

[Link zur Produktseite - www.makita.de](http://www.makita.de)



Weitere Informationen

Optionales Zubehör

166094-6
Schultergurt



183P98-9
Flachdüse gebogen



191B03-8
Dachrinnen-Reinigungsset



191B21-6
Rohradapter 80-72



191L13-5
Verbindungsrohr



194621-9
Auto-Ladegerät DC18SE



195584-2
Schnellladegerät DC18RC



196426-3
Vierfach-Ladegerät DC18SF



196933-6
Doppel-Schnellladegerät DC18RD



197254-9
Akku BL1820B



197265-4
Akku BL1840B



197280-8
Akku BL1850B



197422-4
Akku BL1860B



197599-5
Akku BL1830B



198720-9
Multi-Schnellladegerät DC18RE



456957-7
Blasrohr Endstück rund



783202-0
6-kant-Stiftschlüssel



Service

Bedienungsanleitung



Explosionszeichnung

