

Akku-Staubsauger

DCL182

18V • 54 mbar • 0,5 l

Staubsauger mit hoher Saugkraft und zwei Leistungsstufen

Dieser geräuscharme Staubsauger mit hoher Saugleistung, 18 V Akku-Antrieb und 2-Gang-Getriebe ist ideal für die Beseitigung von Schmutz und Staub von Polstermöbeln, Treppenstufen oder in der Werkstatt.



Technische Details

Akkuspannung	18 V
Akkusystem LXT	✓
Akkuschutzsystem	✓
Luftvolumen	1,4 m ³ /min
Max. Unterdruck	54 mbar
Laufzeit 18 V / 5,0 Ah	33 min
Laufzeit 18 V / 6,0 Ah	39 min
Behältervolumen Staub max.	0,50 L
Staubsack	✓
Schalldruckpegel (L _{pA})	71 dB(A)
Vibration	≤ 2,5 m/s ²
Gewicht inkl. Akku (EPTA)	1,3 kg
Produktabmessung (L x B x H)	1004 x 115 x 151 mm

Spezifikationen

- 2 Leistungsstufen
- Ideal für Polstermöbel und Treppenstufen oder den Werkstatteinsatz
- Mit 2 Saugstufen
- Wahlweise einsetzbar mit Staubbeutel aus Papier oder Textil



Weitere Informationen

Optionales Zubehör

191496-7

Absaugschlauch



191D67-4

Universal-Bürstendüse Rund



191D75-5

Zyklon-Abscheidervorsatz



191M30-1

Bürstendüse



194621-9

Auto-Ladegerät DC18SE



195584-2

Schnellladegerät DC18RC



196426-3

Vierfach-Ladegerät DC18SF



196933-6

Doppel-Schnellladegerät DC18RD



197254-9

Akku BL1820B



197265-4

Akku BL1840B



197280-8

Akku BL1850B



197422-4

Akku BL1860B



197599-5

Akku BL1830B



198720-9

Multi-Schnellladegerät DC18RE



422437-5

Gummi-Fugendüse



Service

Bedienungsanleitung



Explosionszeichnung

