

Benzin-Trennschleifer

EK8100

81 cm³ • 4,2 kW/5,7 PS • 400 mm

Leistungsfähiger Trennschleifer

Ein leistungsfähiger Trennschleifer mit 2-Takt-Motor für Anwendungen wie z. B. Pflastern. Der leistungsstarke Motor erreicht 4,2 kW / 5,6 PS. Die max. Schnittleistung mit einer 400 mm Scheibe beträgt 147 mm.



Technische Details

Motorleistung	4,2 kW
Hubraum	81 cc
Max. Schleifscheiben-Ø	400 mm
Bohrung	25,4 mm
Max. Schnitttiefe	147 mm
Produktgewicht	10,60 kg
Benzinbetrieben	✓
Dekompressionsventil	✓
Tankinhalt	1,1 L
Leerlaufdrehzahl	4300 min ⁻¹
Umfangsgeschwindigkeit	80 m/s
Schallleistungspegel (L _{WA})	109,6 dB(A)
Schalldruckpegel (L _{pA})	100,3 dB(A)
K-Wert Geräusch	2,5 dB(A)
Vibration vorderer Griff	7,8 m/s ²
Vibration hinterer Griff	6,1 m/s ²
K-Wert Vibration	2,0 m/s ²

Spezifikationen

- Leichter Start durch Dekompressionsventil
- Selbstreinigung des Papierluftfilters durch die Anordnung der Lamellen in Maschinen-Längsrichtung
- Einfache Einhebelbedienung für Kaltstart, Betrieb und Stopp
- Optimale Kühlluftführung zur Senkung der Motortemperatur auch bei hartem Dauereinsatz



Weitere Informationen

Mitgeliefertes Zubehör

394365102

Druck Fall-Wasserset



Optionales Zubehör

197980-0

Führungswagen DT2010



394365102

Druck Fall-Wasserset



958500009

Zündkerze



980008606

Motoröl 2-Takt 50:1 100ml



980008607

Motoröl 2-Takt 50:1 1l



988394610

Druckwassertank



B-13471

Diamantsch. 400x25,4 QUASAR



B-13568

Diamantsch. 400x25,4 COMET



B-42905

Diamantscheibe 400x20 Comet



B-54069

Diamantsch. 400x25,4 Nebula



B-66955

Diamantscheibe Rettung 405 mm



Service

Bedienungsanleitung



Explosionszeichnung

