

# Benzin- Heckenschneider

## EN5950SH

25,4 cm<sup>3</sup> • 0,77 kW / 1,1 PS • 59 cm

**Dank einem kompakten Schaft, dem ergonomischen Griff und starren Scherblatt ist die Maschine leicht und handlich.**

Eine Benzin-Heckenschere mit einem 0,77 kW / 1,1 PS 4-Takt-Motor. Die Schwertlänge beträgt 59 cm. Der lange Schaft ist ideal für das Schneiden hoher Hecken. Maximale Schnittstärke von 13 mm.



### Technische Details

Motorleistung	0,77 kW
Benzinbetrieben	✓
Hubraum	25,4 cc
Tankinhalt	0,6 L
Leerlaufdrehzahl	10 000 min <sup>-1</sup>
Leerlaufschlagzahl	4200 min <sup>-1</sup>
Max. Messerabstand	21,5 mm
Schnittlänge	590 mm
Schalleistungspegel (L <sub>WA</sub> )	99,6 dB(A)
Schalldruckpegel (L <sub>pA</sub> )	87,1 dB(A)
K-Wert Geräusch	1,0 dB(A)
Vibration vorderer Griff	6,8 m/s <sup>2</sup>
Vibration hinterer Griff	9,6 m/s <sup>2</sup>
K-Wert Vibration	1,3 / 4,0 m/s <sup>2</sup>
Produktgewicht	6,00 kg
Gewicht ohne Kabel	6,0 kg

**EAN 0088381640800**

Link zur Produktseite - [www.makita.de](http://www.makita.de)



### Spezifikationen

- 3-seitig geschliffene Messer
- Automatisches Dekompressionssystem für leichten Start
- Primer Vergaser
- Umweltfreundlicher 4-Takt-Motor
- Abgedichtetes Schmiersystem ermöglicht Betrieb in jeder Motorposition
- Sicherheitskupplung verhindert unbeabsichtigten Start



# Weitere Informationen

## Mitgeliefertes Zubehör

**126280-1**  
Scherblatt kpl. 59cm



**135704-6**  
Scherblatt



**168534-0**  
Zündkerze NGK CMR4A



**195626-2**  
Bügelgriff komplett



**197007-6**  
Motoröl 4-Takt 10W30 0,08L



**782233-6**  
Montageschlüssel 10-16



**783223-2**  
6-kant-Stiftschlüssel



**831304-7**  
Zubehörtasche



## Optionales Zubehör

**126280-1**  
Scherblatt kpl. 59cm



**168534-0**  
Zündkerze NGK CMR4A



**783223-2**  
6-kant-Stiftschlüssel



**831304-7**  
Zubehörtasche



## Service

Bedienungsanleitung



Explosionszeichnung

