

Reciprosäge

JR3061T

1.250 W • 0-3.000 min⁻¹ • 32 mm

Kraftvolle Reciprosäge zum schnellen Sägen von Holz und Metall

Kompakte Reciprosäge mit 32 mm Hublänge für schnelle Schnitte. Mit kraftvollem 1.250-Watt-Motor. Der Sägeblattwechsel erfolgt schnell und ohne Werkzeug. Verstellbarer Führungsschuh für eine gleichmäßigere Sägeblattabnutzung. Elektronisch regelbare Hubzahl. Ausklappbarer Haken zum Aufhängen bspw. an einem Rohr. Einfacher Kohlebürstenwechsel.



Technische Details

Leistungsaufnahme	1250 W
Leerlaufschlagzahl	0 - 3000 min ⁻¹
Hubhöhe	32 mm
Max. Schnittleistung Holz 90°	255 mm
Max. Schnittleistung Rohr	130 mm
Sägeblatt	✓
Länge des Netzkabels	4,0 m
Schalleistungspegel (L _{WA})	99 dB(A)
Schalldruckpegel (L _{pA})	88 dB(A)
K-Wert Geräusch	3 dB(A)
Vibration	16,5 m/s ²
K-Wert Vibration	1,5 m/s ²
Gewicht ohne Kabel	3,8 kg
Produktabmessung (L x B x H)	487 x 95 x 177 mm

Spezifikationen

- Werkzeugloser Sägeblattwechsel
- Stufenlos regelbare Hubzahl für präzises, materialgerechtes Sägen
- Werkzeuglos verstellbarer Führungsschuh zur optimalen Ausnutzung des Sägeblatts
- Mit aufwändigem Schutz gegen das Eindringen von Staub und Spritzwasser
- Mit Rutschkupplung
- Vertikal angeordneter Kurbelmechanismus, dadurch schnellere Rückwärtsbewegung der Hubstange
- Schneller und spurstabiler Schnitt durch vertikal ausgerichtete Schwungmasse und einen größeren Hub von 32 mm

EAN 0088381867009

Link zur Produktseite - www.makita.de



Weitere Informationen

Mitgeliefertes Zubehör

821718-8
Transportkoffer



B-05038
Reciprobblatt BIM 152/7-18Z

B-05044
Reciprobblatt BIM 152/6-11Z



B-05153
Reciprobblatt HCS 203/6-10Z



Optionales Zubehör

162315-4
Kofferverschluss

821718-8
Transportkoffer



B-55566
Reciprobblatt Rettung



B-55572
Reciprobblatt Rettung



B-55572-10
Reciprobblatt Rettung



B-55588
Reciprobblatt Rettung



B-55588-10
Reciprobblatt Rettung



B-55594
Reciprobblatt Rettung



B-55594-10
Reciprobblatt Rettung



Service

Bedienungsanleitung



Explosionszeichnung

