

Akku-Gebläse

UB001G

40V max. • 0-960 m³/h • 0-64 m/s

Ein äußerst leistungsfähiges Akku-Gebläse mit einem geringen Gewicht von nur 3,9 kg inkl. Akku

Das Akku-Gebläse UB001G wird von einem 40 V max. Akku angetrieben und kann im Betrieb feinfühlig reguliert und auf Dauerbetrieb eingestellt werden. Trotz des geringen Gewichts erreicht der bürstenlose Motor im Dauerbetrieb eine Luftgeschwindigkeit von 53 m/s. Mit dem Boost-Modus werden sogar bis zu 64 m/s erreicht.



Technische Details

Bürstenloser Motor	✓
Akkuspannung	40 V
Akkusystem XGT	✓
Akkuschutzsystem	✓
Leerlaufdrehzahl	0 - 20 000 / 23 000 min ⁻¹
Luftgeschwindigkeit	53 / 64 m/s
Luftvolumen	0 - 13,5 / 16 m ³ /min
Schalleistungspegel (L _{WA})	94 dB(A)
Schalldruckpegel (L _{pA})	84 dB(A)
K-Wert Geräusch	3 dB(A)
Vibration	≤ 2,5 m/s ²
K-Wert Vibration	1,5 m/s ²
Gewicht inkl. Akku (EPTA)	3,1 - 3,9 kg
Produktabmessung (L x B x H)	905 - 1 017 x 167 x 297 mm
Akkutyp (Ni-Cd / Li-Ion)	Li-ion

Spezifikationen

- Das maximale Luftvolumen kann durch vollständiges Drücken des Schalters aktiviert werden (Boost-Modus)
- Kompakt und leicht für die Bedienung mit einer Hand
- Arretierung für Dauerbetrieb am Handgriff möglich, von beiden Seiten bedienbar
- Mehr Power bei geringen Ermüdungserscheinungen dank des geringen Gewichts
- Ideal für den Einsatz an geräuschempfindlichen Orten wie Schulen, Krankenhäuser und Wohngebiete

Link zur Produktseite - www.makita.de



Weitere Informationen

Optionales Zubehör

166094-6
Schultergurt



183P97-1
Runddüse gerade



183P98-9
Flachdüse gebogen



183R02-0
Gebläserohr



191B03-8
Dachrinnen-Reinigungsset



191B26-6
Akku BL4040



191B36-3
Akku BL4025



191E07-8
Schnellladegerät DC40RA



191L29-0
Akku BL4020



191L47-8
Akku BL4050F



191L96-5
Verbindungsrohr 85-72



412758-3
Runddüse 80



Service

Bedienungsanleitung



Explosionszeichnung

