

Winkelschleifer

GA9070

2.800 W • 230 mm • 6.600 min⁻¹

Hochleistungsfähiger Winkelschleifer zum Trennen und Schleifen mit AVT-Antivibrationsseitengriff und Wiederanlaufschutz

Ein kraftvoller 2.800 W Winkelschleifer für große Scheiben mit 230 mm Durchmesser. Geeignet für anspruchsvolle Anwendungen, die eine hohe Leistung erfordern. Mit Wiederanlaufschutz für eine intensive, professionelle Nutzung und AVT-Antivibrationsseitengriff für mehr Komfort und Kontrolle.



Technische Details

Leistungsaufnahme	2800 W
Leerlaufdrehzahl	6600 min ⁻¹
Spindelgewinde	M14
Bohrung	22,23 mm
Max. Schleifscheiben-Ø	230 mm
Wiederanlaufschutz	✓
Länge des Netzkabels	2,5 m
Seitengriff	✓
Produktgewicht	6,3 - 8,5 kg
Produktabmessung (L x B x H)	506 x 250 x 146 mm

Spezifikationen

- Wiederanlaufschutz verhindert ein unbeabsichtigtes Starten der Maschine nach einer Spannungsunterbrechung
- Mit Sanftanlauf
- Mit Motorbremse
- Drehbarer Griff für angenehme Handhabung
- AFT (Active Feedback sensing Technology) stoppt den Motor beim Blockieren des Werkzeugs
- Mit Anti-Vibrations-Seitengriff



Weitere Informationen

■ Optionales Zubehör

122913-6

Schutzhaube 230mm Trennen



195385-8

Absaughaube 180 mm



198440-5

Absaughaube 230 mm



199176-9

Bügelgriff

