

# Winkelschleifer

## GA9071

2.800 W • 230 mm • 6.600 min<sup>-1</sup>

**Hochleistungsfähiger Winkelschleifer zum Trennen und Schleifen mit AVT-Antivibrationsseitengriff und Wiederanlaufschutz**

Ein kraftvoller 2.800 W Winkelschleifer für große Scheiben mit 230 mm Durchmesser. Geeignet für anspruchsvolle Anwendungen, die eine hohe Leistung erfordern. Mit Wiederanlaufschutz für eine intensive, professionelle Nutzung und AVT-Antivibrationsseitengriff für mehr Komfort und Kontrolle.



### Technische Details

Leistungsaufnahme	2800 W
Leerlaufdrehzahl	6600 min <sup>-1</sup>
Spindelgewinde	M14
Bohrung	22,23 mm
Max. Schleifscheiben-Ø	230 mm
Wiederanlaufschutz	✓
Länge des Netzkabels	2,5 m
Antivibrations-Seitengriff AVT	✓
Produktgewicht	6,4 - 8,5 kg
Gewicht ohne Kabel	6,4 kg
Produktabmessung (L x B x H)	506 x 250 x 146 mm

### Spezifikationen

- Wiederanlaufschutz verhindert ein unbeabsichtigtes Starten der Maschine nach einer Spannungsunterbrechung
- Mit Anti-Vibrations-Seitengriff
- Drehbarer Griff für angenehme Handhabung
- Gummiauflagen schützen das Gehäuse
- AFT (Active Feedback sensing Technology) stoppt den Motor beim Blockieren des Werkzeugs
- Mit Motorbremse
- Mit Sanftanlauf



# Weitere Informationen

## ■ Optionales Zubehör

**122891-0**

Schutzhaube 230 mm



**162264-5**

Seitengriff Antivibration



**224485-8**

Flanschmutter 14-45

**782034-2**

Stirnlochschlüssel

