

Akku-Gebläse

AS001G

XGT • 40V max. • 0-1,1 m³/min

Sehr kompaktes und leistungsstarkes Akku-Gebläse, vierstufig einstellbares Luftvolumens bis max. 1,1 m³/min

Mit einer Vielzahl von Düsen ist das Akku-Gebläse für eine Vielzahl von Anwendungen geeignet. Angetrieben von einem 40 V max. Akku eignet es sich sowohl für den professionellen als auch für den Heimgebrauch. Zum Ab- bzw. Ausblasen von Filtermatten bis hin zum Aufblasen von aufblasbarem Spielzeug – mit optionaler Absaugdüse auch zum schnellen Entleeren. Mit Arretierung für Dauerbetrieb und leuchtstarker LED.



Technische Details

Akkuspannung	40 V
Akkusystem XGT	✓
Bürstenloser Motor	✓
Akkuschutzsystem	✓
Luftgeschwindigkeit	0 - 200 m/s
Luftvolumen	0 - 1,1 m ³ /min
Gewicht inkl. Akku (EPTA)	1,5 - 2,5 kg
Produktabmessung (L x B x H)	175 - 182 x 94 x 248 - 332 mm
Akkutyp (Ni-Cd / Li-Ion)	Li-ion
Schalldruckpegel (L _{pA})	79 dB(A)
K-Wert Geräusch	3 dB(A)
Vibration	≤ 2,5 m/s ²
K-Wert Vibration	1,5 m/s ²

Spezifikationen

- Erzielt durch den verbauten BL-Motor eine besonders hohe Blaskraft



Weitere Informationen

Optionales Zubehör

191B26-6
Akku BL4040



191B36-3
Akku BL4025



191L29-0
Akku BL4020



Service

Explosionszeichnung

