

Akku-Schlagschrauber

DTW302

18V • 3/8" • 300 Nm • 0-3.200 min⁻¹

Kompakter, bürstenloser Schlagschrauber mit vier Drehzahleinstellungen

Ein bürstenloser Schlagschrauber mit einem Anzugsdrehmoment von bis zu 300 Nm und vier verschiedenen Drehzahleinstellungen. Mit dreistufiger Auto-Stopp-Funktion im Rechts- sowie Linkslauf. Mit feinfühligerelektronik und einem Höchstdrehzahlmodus. Zuschaltbare Doppel-LED hilft bei schwierigen Lichtverhältnissen.



LXT **BL** **XPT**
MOTOR EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

Technische Details

Akkuspannung	18 V
Akkusystem LXT	✓
Akkuschutzsystem	✓
Drehmoment hart	80 / 130 / 180 / 300 Nm
Leerlaufdrehzahl	0- 1000 / 1800 / 2600 / 3200 min ⁻¹
Leerlaufschlagzahl	0 - 1800 / 2600 / 3400 / 4000 min ⁻¹
Außenvierkantaufnahme:	3/8 "
Standardschrauben	M10 - M20
Hochfeste Schrauben	M10 - M16
Schalleistungspegel (L _{WA})	105 dB(A)
Schalldruckpegel (L _{pA})	94 dB(A)
K-Wert Geräusch	3 dB(A)
Vibration Schlagschrauben bei Vollast	15,4 m/s ²
K-Wert Vibration	2,4 m/s ²

Spezifikationen

- Bürstenloser Motor für mehr Ausdauer, längere Lebensdauer und kompaktere Bauweise
- XPT - Extreme Protection Technology. Optimaler Schutz gegen Staub und Spritzwasser auch unter harten Bedingungen
- Mit Motorbremse
- Mit leuchtstarker Doppel-LED
- Tiefentladeschutz. Das Gerät schaltet automatisch ab, wenn der Akku fast leer ist.

Link zur Produktseite - www.makita.de



Weitere Informationen

■ Service

Bedienungsanleitung



Explosionszeichnung

