

Akku-Multilinielaser

SK40GD

12V max. • 10 m

Präziser Akku-Multilinielaser mit grünen Laserlinien

Selbstnivellierender Multilinielaser mit vier vertikalen und einer horizontalen Linie, die in vier Modi zu- und abgeschaltet werden. Der Multilinielaser mit gut sichtbaren grünen Laserlinien garantiert eine hohe Genauigkeit von ± 1 mm auf 10 m Entfernung. Der ausgetüftelte Dreifuß verspricht einen festen Stand, über zwei Stellschrauben ist dieser feinjustierbar. Zwei Helligkeitsstufen wählbar.



Technische Details

Akkusystem CXT	✓
Akkuschutzsystem	✓
Genauigkeit	± 1 mm / 10m
Nivelligenauigkeit	± 4 °
Temperaturbereich	-10 - 40 °
Schutzart (IP Code)	IP54
Laserklasse	2: 515nm
Akkuspannung	12 V
Akkutyp (Ni-Cd / Li-Ion)	Li-ion

Spezifikationen

- Leuchtstarke grüne Laserlinien
- Memory-Funktion: Beim Einschalten ist der Laserstrahlmodus derselbe wie vor dem Ausschalten
- Hohe Stabilität
- Eine horizontale und vier vertikale Laserlinien

EAN 0088381880435

Link zur Produktseite - www.makita.de



Weitere Informationen

Mitgeliefertes Zubehör

TK02100200
Lasersichtbrille



TKK233F000
Transporttasche

Optionales Zubehör

CP00000001
Batterie-Adapter ADP09



Service

Explosionszeichnung

