

## Produktdatenblatt

### SUNLiTE XL LED-Pflanzenlampe

Artikelnummer	E504 199
Leistung	max. 25 Watt
Betriebsspannung	90~230 VAC, 50~60 Hz
Beleuchtungswinkel	120°
Belichtungsfläche	ca. 1,2 Quadratmeter (abhängig von Belichtungshöhe)
Wellenlängenbereiche	Rot: 640-660nm, Vollspektrum (Weiß): 400-700nm
PPFD	460 $\mu\text{mol} \times \text{m}^{-2} \times \text{s}^{-1}$ (bei 10cm Abstand)
Farbtemperatur	Neutralweiß
Lebensdauer	>25.000 Stunden
Abmessungen	Lampe: Ø160mm (B) x 80mm (H), Teleskopstange 400mm 1700mm
IP-Schutzklasse	IP54
Sicherheitsklasse	CE
Kabellänge	6 m
Steckersystem	Trafo-Stecker
Gehäusematerial	Aluminium
Gewicht	0,506 kg
Garantie	2 Jahre

Die SUNLiTE XL 25 Watt LED-Pflanzenlampe bietet Topfpflanzen mit hohem Lichtbedarf die optimalen Lichtwellenlängen für ein gesünderes Wachstum, besonders während der dunklen Jahreszeit oder in dunklen Räumen. Sie wird mit einem Teleskopstab direkt in den Pflanztopf gesteckt. Der Teleskopstab ist auf max. 1,70 m ausziehbar und eignet sich daher besonders für große Zimmerpflanzen. Die Lampe gibt ein angenehmes, neutralweißes Licht ab, welches dem Tageslicht nachempfunden wurde. Dabei wird modernste LED-Technik verwendet. Die eingebauten LED-Chips werden mit genau den Wellenlängen ausgestattet, welche die Photosynthese und die Chlorophyllbildung stimulieren. Somit sehen Ihre Pflanzen nicht nur besser aus, sie fühlen sich auch gut. Das Ergebnis ist wirklich verblüffend: mehr Blätter, mehr Blüten, mehr Früchte.

