


Bezeichnung	7/8" Winkeldose, Polzahl: 4+PE, 10,0 - 12,0 mm, ungeschirmt, schraubklemm, IP67, UL, VDE
Produktgruppe	7/8" Serie 820
Bestellnummer	99 2444 73 05


Abbildung



Maßzeichnung



Polbild (Steckseite)



Die Einzelteildarstellung und Montageanleitung finden Sie auf der nachfolgenden Seite.

Technische Daten

Allgemeine Kennwerte

Bestellnummer	99 2444 73 05
Steckverbinder-Bauform	Winkeldose
Ausführung	Steckverbinder Buchse gewinkelt
Steckverbinder Verriegelung	schrauben
Anschlussart	schraubklemm
Schutzart	IP67
Anschlussquerschnitt	2.50 mm² / AWG 14
Kabeldurchlass	10,0 - 12,0 mm
Verdrehmöglichkeit	45° (8 Kodiermöglichkeiten)
Grenztemperatur von / bis	-25 °C / 85 °C
Mechanische Lebensdauer	> 50 Steckzyklen
Gewicht (gr)	55.90
Zolltarifnummer	85369010

Elektrische Kennwerte

Bemessungsspannung	300 V (600 V UL)
Bemessungs-Stoßspannung	4000 V
Bemessungsstrom (40°C)	9,0 A
Isolationswiderstand	≥ 10 ¹⁰ Ω
Verschmutzungsgrad	3

Bezeichnung	7/8" Winkeldose, Polzahl: 4+PE, 10,0 - 12,0 mm, ungeschirmt, schraubklemm, IP67, UL, VDE
Produktgruppe	7/8" Serie 820
Bestellnummer	99 2444 73 05

Überspannungskategorie	III
Isolierstoffgruppe	III
EMV-Tauglichkeit	ungeschirmt

Werkstoffe

Material Gehäuse	PBT
Material Kontaktkörper	PUR/PA
Material Kontakt	CuZn (Messing) / CuSn (Bronze)
Kontaktoberfläche	Au (Gold)
Material Verriegelung	Zinkdruckguss vernickelt
REACH SVHC	CAS 7439-92-1 (Lead)
SCIP Nummer	1298a40b-b440-4020-821f-4ea337fb5fa9

Zulassungen / Approbationen

Zulassungen	UL, VDE
-------------	---------

Klassifikationen


eCl@ss 11.1	27-44-01-02
ETIM 7.0	EC002635

CE-Konformitätserklärungen

Niederspannungsrichtlinie	2014/35/EU (EN 60204-1:2018;EN 60529:1991)
---------------------------	--


Bezeichnung	7/8" Winkeldose, Polzahl: 4+PE, 10,0 - 12,0 mm, ungeschirmt, schraubklemm, IP67, UL, VDE
Produktgruppe	7/8" Serie 820
Bestellnummer	99 2444 73 05

Einzelteildarstellung



Bezeichnung	7/8" Winkeldose, Polzahl: 4+PE, 10,0 - 12,0 mm, ungeschirmt, schraubklemm, IP67, UL, VDE
Produktgruppe	7/8" Serie 820
Bestellnummer	99 2444 73 05

Montageanleitung



Bezeichnung	7/8" Winkeldose, Polzahl: 4+PE, 10,0 - 12,0 mm, ungeschirmt, schraubklemm, IP67, UL, VDE
Produktgruppe	7/8" Serie 820
Bestellnummer	99 2444 73 05

Sicherheitshinweise / Montagehinweise

Der Steckverbinder darf nicht unter Last gesteckt oder getrennt werden. Eine Nichtbeachtung sowie unsachgemäße Verwendung kann Personenschäden zur Folge haben.

Die Steckverbinder sind für Einsatzbereiche im Anlagen-, Steuerungs- und Elektrogerätebau entwickelt worden. Die Überprüfung, ob die Steckverbinder auch in anderen Einsatzgebieten verwendet werden können, obliegt dem Anwender.

Steckverbinder, die in Stromkreisen mit berührungsgefährlichen Spannungen eingesetzt werden, dürfen nur von, oder unter Aufsicht von Personen, die eine elektrotechnische Ausbildung besitzen, unter Berücksichtigung der geltenden Bestimmungen und Normen montiert und benutzt werden.

Steckverbinder mit der Schutzart IP 67 und IP 68 sind nicht für die Verwendung unter Wasser geeignet. Beim Einsatz im Freien müssen die Steckverbinder gesondert gegen Korrosion geschützt werden. Weitere Infos zu den IP Schutzarten siehe im Bereich Downloadcenter „Technische Informationen“.

Zum Verriegeln des Kabelsteckverbinders mit dem Gerätesteckverbinder wird der Gewinding „handfest“ (ca. 50 cNm) angezogen.